

**THM EL VIN 15 WS 2L 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Identificazione personalizzata: EL

Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, l'altezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura. Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiere complete

**Dati generali per l'ordinazione**

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Versione                | THM, Siglatura di apparecchi, 15 x , bianco         |
| N. d'ordine             | <a href="#">1307670000</a>                          |
| Tipo                    | THM EL VIN 15 WS 2L 30M                             |
| GTIN (EAN)              | 4050118109870                                       |
| CPZ                     | 1 Pieza                                             |
| Stato consegna          | In futuro questo articolo non sarà più disponibile. |
| Ultima data dell'ordine | 2026-08-14T00:00:00+02:00                           |

## THM EL VIN 15 WS 2L 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |          |                      |             |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 0.08 mm  | Profondità (pollici) | 0.0031 inch |
| Posizione verticale | 15 mm    | Altezza (pollici)    | 0.5906 inch |
| Lunghezza           | 30000 mm | Lunghezza (pollici)  | 1181.1 inch |
| Peso netto          | 239 g    |                      |             |

## Temperature

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|                                                   |                                                                          |                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Adesivo                                           | Adesivo di poliacrilato                                                  |                     |
| Qtà/foglio                                        | 1                                                                        |                     |
| Processo di stampa                                | Trasferimento termico                                                    |                     |
| Versione                                          | Infinito, autoadesivo                                                    |                     |
| Classe d'infiammabilità UL 94                     | HB                                                                       |                     |
| Campo delle temperature di impiego, max.          | 80 °C                                                                    |                     |
| Campo delle temperature di impiego, min.          | -40 °C                                                                   |                     |
| Colori                                            | bianco                                                                   |                     |
| Alogeni                                           | Sì                                                                       |                     |
| Lunghezza                                         | 30000 mm                                                                 |                     |
| Materiale di base                                 | pellicola di vinile                                                      |                     |
| Caratteri stampati                                | senza                                                                    |                     |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio      | Forma di fornitura                                                       | Etichetta in bobina |
| Approvazione secondo UL 969 stampante compatibile | No<br><a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                     |
| Numero di marcatori per combinazione              | 1 Label reel = Device markers                                            |                     |
| Campo delle temperature di impiego                | -40...80 °C                                                              |                     |
| Numero per rotolo                                 | 1                                                                        |                     |

## Marcatori per apparecchi

|         |    |
|---------|----|
| Alogeni | Sì |
|---------|----|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Disegni**



**Accessori****Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                 |  |
|-------------|----------------------------|-----------------|--|
| Tipo        | RIBBON MM 110/360 SW       | Versione        |  |
| N. d'ordine | <a href="#">2005070000</a> | Nastro a colori |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118390049              |                 |  |
| CPZ         | 1 ST                       |                 |  |