

**Illustrazione del prodotto**

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Barra collettore (Morsetto), grigio, Posizione verticale: 130 mm, Profondità: 20 mm, acciaio |
| N. d'ordine | <a href="#">1311320000</a>   |
| Tipo        | KLHA M5/20   |
| GTIN (EAN)  | 4032248152605  |
| CPZ         | 25 Pieza   |

## Dati tecnici

### Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 20 mm  | Profondità (pollici) | 0.7874 inch |
| Posizione verticale | 130 mm | Altezza (pollici)    | 5.1181 inch |
| Larghezza           | 10 mm  | Larghezza (pollici)  | 0.3937 inch |
| Diametro            | 5.4 mm | Peso netto           | 34.51 g     |

### Temperature

|                      |               |                         |                |
|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio | -40 °C...85 °C |
|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|

### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Altri dati tecnici

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|-------------------------|-------------------|

### Dati dei materiali

|                   |         |            |         |
|-------------------|---------|------------|---------|
| Materiale di base | acciaio | Superficie | zincato |
| Colori            | grigio  |            |         |

### Dimensioni

|          |        |
|----------|--------|
| Diametro | 5.4 mm |
|----------|--------|

### Generale

|                         |                   |            |         |
|-------------------------|-------------------|------------|---------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Superficie | zincato |
|-------------------------|-------------------|------------|---------|

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 |             |             |