

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Ripartitore a Y, versione FreeCon per connettore a innesto Push-Pull var. 14 a norma IEC 61076-3-117 in metallo con inserto ibrido a 10 poli

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Ripartitore a Y, FreeCon, Ibrido, IP65
N. d'ordine	1312230000
Tipo	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
CPZ	1 Pieza

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	1050 g
------------	--------

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...75 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale base della custodia	Profilato in alluminio, Copertura: zinco pressofuso, verniciato
Grado di protezione	IP65		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14
--------------------	-------------------------


Dati tecnici dei connettori ibridi

Cicli di innesto (connettore ibrido)	500	Materiale di base della custodia (connettore ibrido)	Pressogetto di zinco (flangia), PA 66
Schermatura (connettore ibrido)	contatto schermatura a 360°	Materiale guarnizione (connettore ibrido)	NBR
Tensione di dimensionamento (connettore ibrido) (DIN EN 61984)	24 V	Materiale dei contatti (connettore ibrido)	Lega di rame
Resistenza di contatto (connettore ibrido)	≤ 10 mΩ	Grado di protezione (connettore ibrido)	IP65
Numero di poli	10	Corrente nominale (connettore ibrido)	3 A per contatto

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Disegni



IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V14P	Versione
N. d'ordine	1058310000	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248799404	
CPZ	10 ST	

Sets - hybrid

Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) in metallo incl. inserto ibrido

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-V14M-HYB-10P	Versione
N. d'ordine	1072910000	Connettore maschio ibrido, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
CPZ	10 ST	