

**TW PRV8 9-16 SE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie P, Parete di separazione, grigio, 2 mm, stampato, 9-16, Verticale
N. d'ordine	<a href="#">131240000</a>
Tipo	TW PRV8 9-16 SE
GTIN (EAN)	4050118121520
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	59.7 mm	Profondità (pollici)	2.3504 inch
Posizione verticale	120 mm	Altezza (pollici)	4.7244 inch
Larghezza	2 mm	Larghezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	8.62 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.067 kg CO2 eq.	

## Altri dati tecnici

bloccabile	Sì
------------	----

## Dati caratteristici del sistema

Versione	stampato, 9-16, Verticale	Numero di piani	8
----------	---------------------------	-----------------	---

## Dati dei materiali

Materiale di base	policarbonato	Colori	grigio
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

**Disegni**

