


**NSCH 2M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Barra colletttrice (Morsetto), Marrone-rosso, Posizione verticale: 15 mm, Profondità: 2 mm, Rame
N. d'ordine	<a href="#">1313600000</a>
Tipo	NSCH 2M
GTIN (EAN)	4008190052096
CPZ	20 M

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	2000 mm	Larghezza (pollici)	78.74 inch
Peso netto	227.5 g		

## Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

## Dati dei materiali

Materiale di base	Rame	Superficie	lucidatura elettrochimica
Colori	Marrone-rosso		

## Dati dimensionamento

Corrente nominale	24 A
-------------------	------

## Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	lucidatura elettrochimica
-------------------------	-------------------	------------	---------------------------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

## NSCH 2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Supporto di montaggio




Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BFSC M5X8 SCHLITZ	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0296700000</a>	Vite di fissaggio (Morsetto), 5.00 mm, acciaio, Profondità: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Larghezza: 8.5 mm, Posizione verticale: 8.5 mm
CPZ	100 ST	
Tipo	DKSUE NSCH/ESCH	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0280100000</a>	Elemento di fissaggio (Morsetto), argento, Posizione verticale: 12.5
GTIN (EAN)	4008190036348	mm, Larghezza: 10 mm, acciaio, 180 °C
CPZ	100 ST	

### Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SH 1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0299860000</a>	Supporto per barra collettore, beige, 100 °C, Larghezza: 26 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190135133	poliammide 66, se avvitato
CPZ	20 ST	