

**VSPC LOCKING CLIP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



In presenza di vibrazioni forti, il bloccaggio dello scaricatore innestabile della serie VSPC offre una sicurezza maggiore per un contatto permanente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Elemento di fissaggio, Gancio di bloccaggio
N. d'ordine	<a href="#">1317340000</a>
Tipo	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
CPZ	100 Pieza

## VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	13 mm	Altezza (pollici)	0.5118 inch
Larghezza	17 mm	Larghezza (pollici)	0.6693 inch
Peso netto	1.34 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati nominali IEC / EN

Contatto di segnalazione	No
--------------------------	----

## Dati generali

Indicatore ottico di funzionamento	No	Segmento	Misurazione - Controllo - Regolazione
Versione	Gancio di bloccaggio	Forma	varie
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	giallo
Grado di protezione	IP20		

## Dati di collegamento

Tipo di collegamento	Connettori maschio / femmina
----------------------	------------------------------

## Dati generali

Grado di protezione	IP20	Colori	giallo
---------------------	------	--------	--------

## Garanzia

Periodo	5 anni
---------	--------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

**Disegni**

Circuit diagram