


**SM 44/44-21 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 44 x 44 mm, per contattori a camma, ABB, Tipo ON e OL40, grigio
N. d'ordine	<b>1323600000</b>
Tipo	SM 44/44-21 MC NE GR
GTIN (EAN)	4050118126914
CPZ	20 Pieza

**SM 44/44-21 MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	1.2 mm	Profondità (pollici)	0.0472 inch
Posizione verticale	44 mm	Altezza (pollici)	1.7323 inch
Larghezza	44 mm	Larghezza (pollici)	1.7323 inch
Diametro	21 mm	Peso netto	3.56 g

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.034 kg CO2 eq.

**Dati generali**

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	8
Versione	innestabile
Larghezza	44 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	grigio
Alogenici	No
Materiale di base	poliammide 66
Caratteri stampati	senza
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura MultiCard
stampante compatibile	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
Applicazione / Produttore	per contattori a camma, ABB, Tipo ON e OL40

**Marcatori per apparecchi**

Diametro 21 mm Alogenici No

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**SM 44/44-21 MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

---

