



Le MetalliCard, disponibili in alluminio o in acciaio inossidabile, soddisfano le più svariate esigenze di etichettatura. Le targhette in alluminio cromato, particolarmente apprezzate per il contrasto elevato nella stampa multicolore, rappresentano un'alternativa economica in numerose applicazioni. Nell'industria chimica e del processo, estremamente esigenti dal punto di vista tecnologico, l'utilizzo delle MetalliCard in acciaio inossidabile, caratterizzate da un'altissima resistenza, rappresenta una scelta sicura. I formati rispondono alle esigenze dell'intero processo d'identificazione del sistema. Sia che si tratti di piccole attrezzature o di targhette d'identificazione, esse assicurano processi di siglatura di alta qualità. Inoltre le MetalliCard offrono caratteristiche d'installazione ottimali. Grazie alle molteplici opzioni di fissaggio, come saldatura, rivettatura, supporti, guide o fascette serracavo in acciaio inox, le MetalliCard assicurano un impiego universale. Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	MetalliCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 45 mm, argento
N. d'ordine	1327740000
Tipo	CC-M 15/45 ST
GTIN (EAN)	4050118132618
CPZ	200 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.5 mm	Profondità (pollici)	0.0197 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1.7716 inch
Peso netto	2.56 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -55...130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Versione	innestabile		
Larghezza	45 mm		
Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C		
Colori	argento		
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MetalliCard	
Dimensioni del campo di siglatura	15.2 x 42.2 mm		
Industrie consigliate stampante compatibile	Energia, Processo		
Numero di marcatori per combinazione	1 MetalliCard = Device markers		
Campo delle temperature di impiego	-55...130 °C		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Esempio d'uso



CC-M 15/45 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Prodotti complementari



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DKB CC 15/45	Versione	
N. d'ordine	1341170000	MetalliCard, Strisce adesive, 15 x 45 mm, trasparente	
GTIN (EAN)	4050118145441		
CPZ	240 ST		
Tipo	INLAY CC-M 15/45	Versione	
N. d'ordine	1341090000		
GTIN (EAN)	4050118145175		
CPZ	1 ST		
Tipo	INLAY CC-M UNIVERSAL	Versione	
N. d'ordine	1341120000		
GTIN (EAN)	4050118145458		
CPZ	1 ST		
Tipo	PRIMER CC-M	Versione	
N. d'ordine	2068020000		
GTIN (EAN)	4050118416534		
CPZ	100 ST		