

THM ESO 7 PA WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 30 x 6.3 mm, bianco
N. d'ordine	1339570000
Tipo	THM ESO 7 PA WS
GTIN (EAN)	4050118144208
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	6.3 mm	Larghezza (pollici)	0.248 inch
Peso netto	287.76 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...70 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Orientamento della stampa	orizzontale e verticale		
Larghezza	6.3 mm		
Campo delle temperature di impiego, max.	70 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	bianco		
Alogeni	No		
Materiale di base	Carta		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	2500		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Etichetta in bobina	
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	1	
	Numero di marcatori per combinazione	2500	
Dimensioni del campo di siglatura	30 x 6.3 mm		
Numero di marcatori per combinazione	1 Label reel = 2500 Insert markers		
Campo delle temperature di impiego	-40...70 °C		
Numero per rotolo	2500		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Disegni



Accessori

WKM per cartellini ad innesto



La busta trasparente ed esente da alogeni di WKM garantisce un livello eccellente di roteazione contro le influenze ambientali. Grazie al robusto fissaggio con fascette serracavo è indicata per la quasi totalità delle sezioni di conduttore.

Basta inserire i marcatori prestampati nel supporto WKM e fissarli con una clip. I segnacavi WKM sono l'ideale per ottenere la massima efficienza di siglatura in loco. I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei segnacavi WKM

- Le etichette di carta e di poliestere possono essere stampate singolarmente con le tradizionali stampanti da ufficio
- Il design robusto, abbinato ai marcatori ELS MultiCard, garantisce la massima protezione contro gli influssi ambientali

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WKM 8/30	Versione	
N. d'ordine	1631910000	WKM, Segnafili e segnacavi, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Segnafili e	
GTIN (EAN)	4008190206666	segnacavi, trasparente	
CPZ	50 ST		

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versione	
N. d'ordine	2005070000	Nastro a colori	
GTIN (EAN)	4050118390049		
CPZ	1 ST		