



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

Dati generali per l'ordinazione

	<u>'</u>
Versione	THM, Siglatura di apparecchi, bianco
N. d'ordine	<u>1339670000</u>
Tipo	THM MT30X DIA 30 WS
GTIN (EAN)	4050118144338
CPZ	1 Pieza



THM MT30X DIA 30 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
	Conforme			
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Due for a distà	0.00	Dunfamilità I III - IV	0.0004 :	
Profondità	0.08 mm 30 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch	
Diametro	30 mm	Peso netto	161 g	
Temperature	_			
Campo delle temperature di impiego	-40150 °C			
Conformità ambientale del pr	odotto		,	
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%			
Dati generali				
Adesivo	Adesivo di acrilato			
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9			
Processo di stampa	Trasferimento termico			
Versione	autoadesivo, esente da alogeni			
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0			
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C			
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C			
Colori	bianco			
Alogeni	No			
Materiale di base	poliestere			
Caratteri stampati	senza			
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Etichet	ta in bobina	
Approvazione secondo UL 969	Sì			
stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS			
Numero di marcatori per combinazione				
Campo delle temperature di impiego	-40150 °C			
Numero per rotolo	1000			
Marcatori per apparecchi				
Diametro	20 mm	Alogoni	Me	
Diametro	30 mm	Alogeni	No	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

27-28-11-04

27-28-11-04

27-28-11-04

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0



Disegni


THM MT30X DIA 30 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



THM MT30X DIA 30 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo RIBBON MM 110/360 SW N. d'ordine 2005070000

GTIN (EAN) 4050118390049

CPZ 1 ST

Versione

Nastro a colori