


Illustrazione del prodotto

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Supporto per barra collettore, argento, 85 °C, Larghezza: 15 mm, None, acciaio, zincato, Montaggio diretto
N. d'ordine	1340870000
Tipo	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	25 mm	Profondità (pollici)	0.9842 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0.9842 inch
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0.5906 inch
Peso netto	24.39 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	85 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dati dei materiali

Materiale di base	acciaio, zincato	Colori	argento
Classe d'infiammabilità UL 94	None		

Generale

Numero di poli	1	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
----------------	---	-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		