



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Dati generali per l'ordinazione

| N. d'ordine | 1341090000 |
|-------------|------------------|
| Tipo | INLAY CC-M 15/45 |
| GTIN (EAN) | 4050118145175 |
| CPZ | 1 Pieza |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| Omologazioni | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | |
| ROHS | Conforme | | |
| Dimensioni e pesi | | | |
| Profondità | 120 mm | Drofondità (nalliai) | 4.7244 inch |
| Posizione verticale | 8 mm | Profondità (pollici) | 0.315 inch |
| | 76 mm | Altezza (pollici) | 2.9921 inch |
| Larghezza Peso netto | 60 q | Larghezza (pollici) | 2.992 i inch |
| Peso netto | 60 g | | |
| Conformità ambientale | del prodotto | | |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzion | ne | |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% | | |
| Dati generali | | | , |
| Versione | Vassoio per 5 cartelli | Larghezza | 76 mm |
| Classificazioni | | | |
| ETIM 6.0 | EC001675 | ETIM 7.0 | EC001675 |
| ETIM 8.0 | EC001675 | ETIM 9.0 | EC001675 |
| ETIM 10.0 | EC001675 | ECLASS 9.0 | 19-14-92-90 |
| ECLASS 9.1 | 19-14-92-90 | ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 | 19-14-92-90 |
| ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 | 19-14-92-90 | ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 | 19-14-92-90 |
| ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 | 19-14-90-90 | ECLASS 12.0 ECLASS 14.0 | 19-14-90-90 |
| | | ECLASS 14.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 19-14-90-90 | | |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

con foratura



Le MetalliCard, disponibili in alluminio o in acciaio inossidabile, soddisfano le più svariate esigenze di etichettatura. Le targhette in alluminio cromato, particolarmente apprezzate per il contrasto elevato nella stampa multicolore, rappresentano un'alternativa economica in numerose applicazioni.Nell'industria chimica e del processo, estremamente esigenti dal punto di vista tecnologico, l'utilizzo delle MetalliCard in acciaio inossidabile, caratterizzate da un'altissima resistenza, rappresenta una scelta sicura. I formati rispondono alle esigenze dell'intero processo d'identificazione del sistema. Sia che si tratti di piccole attrezzature o di targhette d'identificazione, esse assicurano processi di siglatura di alta qualità. Inoltre le MetalliCard offrono caratteristiche d'installazione ottimali. Grazie alle molteplici opzioni di fissaggio, come saldatura, rivettatura, supporti, guide o fascette serracavo in acciaio inox, le MetalliCard assicurano un impiego universale.

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | CC-M 15/45 2X3 ST | Versione |
|-------------|-------------------|---|
| N. d'ordine | <u>1327920000</u> | MetalliCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 45 mm, argento |
| GTIN (EAN) | 4050118132755 | |
| CPZ | 200 ST | |
| Tipo | CC-M 15/45 2X3 AL | Versione |
| N. d'ordine | <u>1327900000</u> | MetalliCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 45 mm, argento |
| GTIN (EAN) | 4050118132748 | |
| CPZ | 200 ST | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Standard



Le MetalliCard, disponibili in alluminio o in acciaio inossidabile, soddisfano le più svariate esigenze di etichettatura. Le targhette in alluminio cromato, particolarmente apprezzate per il contrasto elevato nella stampa multicolore, rappresentano un'alternativa economica in numerose applicazioni.Nell'industria chimica e del processo, estremamente esigenti dal punto di vista tecnologico, l'utilizzo delle MetalliCard in acciaio inossidabile, caratterizzate da un'altissima resistenza, rappresenta una scelta sicura. I formati rispondono alle esigenze dell'intero processo d'identificazione del sistema. Sia che si tratti di piccole attrezzature o di targhette d'identificazione, esse assicurano processi di siglatura di alta qualità. Inoltre le MetalliCard offrono caratteristiche d'installazione ottimali. Grazie alle molteplici opzioni di fissaggio, come saldatura, rivettatura, supporti, guide o fascette serracavo in acciaio inox, le MetalliCard assicurano un impiego universale.

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | CC-M 15/45 ST | Versione | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| N. d'ordine | <u>1327740000</u> | MetalliCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 45 mm, argento | | |
| GTIN (EAN) | 4050118132618 | | | |
| CPZ | 200 ST | | | |
| Tipo | CC-M 15/45 AL | Versione | | |
| | | | | |
| N. d'ordine | <u>1327730000</u> | MetalliCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 45 mm, argento | | |
| N. d'ordine GTIN (EAN) | 1327730000 4050118132601 | MetalliCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 45 mm, argento | | |

Versione catalogo / Disegni 5