

## **DKB CC 30/60**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







### Dati generali per l'ordinazione

Versione	MetalliCard, Strisce adesive, 30 x 60 mm, trasparente
N. d'ordine	<u>1341130000</u>
Tipo	DKB CC 30/60
GTIN (EAN)	4050118145434
CPZ	100 Pieza



### **DKB CC 30/60**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

_		-
()mo	logazior	11
OHIO	IUUAZIUI	

ROHS

Dimensioni e pesi					
Profondità	0.01 mm	Profondità (pollici)	0.0004 inch		
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch		
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch		
Peso netto	0.57 g				

#### **Temperature**

Campo delle temperature di impiego -40...160 °C

Conforme

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati generali

Adesivo	Acrilato modificato	
Versione	autoadesivo	
Larghezza	60 mm	
Campo delle temperature di impiego, max.	160 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	trasparente	
Materiale di base	Pellicola in poliestere	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MetalliCard
Industrie consigliate	Energia, Processo	
stampante compatibile		
Numero di marcatori per combinazione	1 MetalliCard = Adhesive strip	
Campo delle temperature di impiego	-40160 °C	

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

## **DKB CC 30/60**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

### Esempio d'uso

