

**DKB CC 15/45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	MetalliCard, Strisce adesive, 15 x 45 mm, trasparente
N. d'ordine	<a href="#">1341170000</a>
Tipo	DKB CC 15/45
GTIN (EAN)	4050118145441
CPZ	240 Pieza

## Technical data

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	0.01 mm	Profondità (pollici)	0.0004 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1.7716 inch
Peso netto	0.24 g		

### Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...160 °C
------------------------------------	--------------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati generali

Adesivo	Acrilato modificato				
Versione	autoadesivo				
Larghezza	45 mm				
Campo delle temperature di impiego, max.	160 °C				
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C				
Colori	trasparente				
Materiale di base	Pellicola in poliestere				
Caratteri stampati	senza				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MetalliCard			
Industrie consigliate	Energia, Processo				
stampante compatibile					
Numero di marcatori per combinazione	1 MetalliCard = Adhesive strip				
Campo delle temperature di impiego	-40...160 °C				

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Drawings

### Esempio d'uso

