



Dati generali per l'ordinazione

Versione	MetalliCard, Strisce adesive, 30 x , trasparente
N. d'ordine	1341180000
Tipo	DKB CC DIA 30
GTIN (EAN)	4050118145618
CPZ	200 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.01 mm	Profondità (pollici)	0.0004 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Diametro	30 mm	Peso netto	0.28 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...160 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Acrilato modificato		
Versione	autoadesivo		
Campo delle temperature di impiego, max.	160 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	trasparente		
Materiale di base	Pellicola in poliestere		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MetalliCard	
Industrie consigliate stampante compatibile	Energia, Processo		
Numero di marcatori per combinazione	1 MetalliCard = Adhesive strip		
Campo delle temperature di impiego	-40...160 °C		

Marcatori per apparecchi

Diametro 30 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni

Esempio d'uso

