

C300-36B-F-2S-M25-3M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi preconfezionati consentono di collegare in maniera veloce, semplice e priva di errori IOTA (Input Output Terminal Assemblies) di Honeywell C300 a FTA (Field Terminal Assembly) di Weidmüller.

I cavi in dotazione possono essere dotati di connettori semplici o doppi o addirittura con una finitura libera munita di puntali.

La custodia agevola la maneggevolezza, offrendo un collegamento resistente con IOTA. Inoltre, consente l'uso di cavi di diverse sezioni e lunghezze fino a 50 m.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 0.25 mm²
N. d'ordine	<u>1349370030</u>
Tipo	C300-36B-F-2S-M25-3M
GTIN (EAN)	4099986579576
CPZ	1 Pieza



C300-36B-F-2S-M25-3M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

mensioni e pesi			
so netto 0 g			
o netto o g			
mperature			
nperatura di magazzinaggio -1060 °C	Temperatura d'esercizio	-1050 °C	
nformità ambientale del prodotto		'	
As a surface is Ralic			
	Conforme		
ACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt ^c	No SVHC superiori a U, I Wt%		
ti generali			
nghezza del cavo 3 m	Adatto a	segnali digitali	
teriale di base PVC	Cavo	Cavo LiYCY	
legamento interfaccia SP-BLZP 5.08 32P con conchiglia, WEIDMUELLER BLT 5.08HC/04/180F	Numero di poli, min.	36 poli	
metro esterno 11,85 ± 1 mm	Interfaccia PLC	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²)	
tione del conduttore 0.25 mm ²			
ti elettrici			
rrente totale, max. 3 A	Prova alta tensione	1 KV/1s	
ensità della corrente consentita per 1 A corso, max.	Tensione nominale	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac	
sistenza ≤ 80 mΩ/m	Tensione d'esercizio	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC	
pacità filo / fili 300 pF/m	Capacità filo / schermatura	300 pF/m	
assificazioni			
M.C.O	ETIM 7.0	F0000227	
M 6.0 EC000237 M 8.0 EC000237	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000237 EC000237	
M 10.0 EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ASS 9.1 27-24-22-20	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-24-22-20	
		27-24-22-20	
		27-24-22-20	
	LCLA33 14.0	21-24-22-20	
ASS 11.0 27-24-22-20 ASS 13.0 27-24-22-20 ASS 15.0 27-24-22-20	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0		

Versione catalogo / Disegni