

**THM GEW 15/9 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Le etichette in tessuto THM GEW sono realizzate in cotone molto flessibile. La fornitura su rotolo, da utilizzare con le stampanti a trasferimento termico, offre uno strato adesivo di spessore maggiore di quello dei fogli A4 delle stampanti laser da ufficio.

La flessibilità e la presenza di uno spesso strato adesivo garantiscono una maggiore forza adesiva e permettono di siglare oggetti angolati o tondi, come cavi o tubi flessibili

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 9 x 15 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">1365630000</a>
Tipo	THM GEW 15/9 GE
GTIN (EAN)	4050118175271
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	0.3 mm	Profondità (pollici)	0.0118 inch
Posizione verticale	9 mm	Altezza (pollici)	0.3543 inch
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0.5906 inch
Peso netto	540 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-29...80 °C
------------------------------------	-------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Adesivo	Colla al caucciù		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4		
Qtà/foglio	10000		
Processo di stampa	Trasferimento termico		
Versione	autoadesivo		
Larghezza	15 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-29 °C		
Colori	giallo		
Alogeni	Sì		
Materiale di base	Tessuto in cotone		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Etichetta in bobina	
Approvazione secondo UL 969 stampante compatibile	No <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>		
Numero di marcatori per combinazione	1 Label reel = Device markers		
Campo delle temperature di impiego	-29...80 °C		
Numero per rotolo	10000		

## Marcatori per apparecchi

Alogeni	Sì
---------	----

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Disegni**





**Accessori****Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
CPZ	1 ST		