

IE-ANT-O-AH-360-5-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)

- Antenne allo stato dell'arte
- Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Antenna WLAN, Antenna omnidirezionale, Banda da 5 GHz, Guadagno di 5 dBi, Verticale, 1 Tipo N femmina, sotto, IP64, Impedenza: 50 Ω
N. d'ordine	1367120000
Tipo	IE-ANT-O-AH-360-5-NF
GTIN (EAN)	4050118186345
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2023-12-01T00:00:00+01:00
Prodotto alternativo	IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

IE-ANT-O-AH-360-5-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	160 mm	Altezza (pollici)	6.2992 inch
Diametro	16 mm	Peso netto	210 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-45 °C...75 °C	Temperatura d'esercizio	-45 °C...75
------------------------------	----------------	-------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Tipo di collegamento	1 Tipo N femmina, sotto	Impedenza	50 Ω
Larghezza fascio 3dB (orizzontale)	360°	Larghezza fascio 3dB (verticale)	25°
VSWR	< 1,7	Potenza composita max.	6 W
Irraggiamento	Omnidirezionale	Gamma di frequenze	5150 - 5875 (Mhz)
Guadagno d'antenna	5 dBi	Tilt elettrico verticale	0°
Polarizzazione	Verticale		

Dotazione

Dotazione	1 antenna, 1 angolare di fissaggio, 2 morsetti per montaggio traliccio
-----------	--

Materiale della custodia

Materiale base della custodia	PP
-------------------------------	----

Condizioni ambientali

Campo d'applicazione	per uso interno ed esterno	Temperatura d'esercizio , max.	75
Temperatura d'esercizio , min.	-45 °C	Temperatura di magazzinaggio, max.	75 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.	-45 °C	Carico del vento	Frontale, Laterale, 7 N, a 160 Km/h

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

IE-ANT-O-AH-360-5-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)**

- Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)
- Antenne allo stato dell'arte
 - Collaudato nel settore
 - Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
 - Per l'uso esterno e interno
 - Ultimo supporto tecnologia
 - Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
 - Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
 - Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
 - Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
 - Adatto per supporti da palo e da parete

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	Versione
N. d'ordine	2788040000	Cavo per antenne, Collegamento 1: N. maschio, Collegamento 2: RP-
GTIN (EAN)	4064675066309	SMA maschio, Lunghezza: 1 m
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	Versione
N. d'ordine	1367110000	Cavo per antenne, Collegamento 1: N. maschio, Collegamento 2: RP-
GTIN (EAN)	4050118186376	SMA maschio, Lunghezza: 2 m
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	Versione
N. d'ordine	2788050000	Cavo per antenne, Collegamento 1: N. maschio, Collegamento 2: RP-
GTIN (EAN)	4064675066316	SMA maschio, Lunghezza: 3 m
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	Versione
N. d'ordine	1367100000	Cavo per antenne, Collegamento 1: N. maschio, Collegamento 2: RP-
GTIN (EAN)	4050118186369	SMA maschio, Lunghezza: 4 m
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	Versione
N. d'ordine	2788060000	Cavo per antenne, Collegamento 1: N. maschio, Collegamento 2: RP-
GTIN (EAN)	4064675066323	SMA maschio, Lunghezza: 5 m
CPZ	1 ST	