

SAI-TMC-PD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto pinza crimpatrice, 4-Indent-Crimp
N. d'ordine	1381700000
Tipo	SAI-TMC-PD
GTIN (EAN)	4050118183856
CPZ	1 Pieza

SAI-TMC-PD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	23.75 mm	Profondità (pollici)	0.935 inch
Lunghezza	23.6 mm	Lunghezza (pollici)	0.9291 inch
Peso netto	22 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Versione	per pinza crimpatrice
----------	-----------------------

Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	4-Indent-Crimp	Area di crimpatura regolabile AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26, AWG 28
----------------------------	----------------	-----------------------------------	--

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Contatti torniti	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 20
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 28		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		