

TW PRV8 SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie P, Parete di separazione, grigio, 2 mm,	
	Stampa personalizzata	
N. d'ordine	<u>1389230000</u>	
Tipo	TW PRV8 SDR	
GTIN (EAN)	4050118189551	
CPZ	10 Pieza	



TW PRV8 SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi	'			
Profondità	59.7 mm	Profondità (pollici)	2.3504 inch	
Posizione verticale	120 mm	Altezza (pollici)	4.7244 inch	
Larghezza	2 mm	Larghezza (pollici)	0.0787 inch	
Peso netto	9.5 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio continuo, mir		Temperatura d'esercizio continuo, max.		
Conformità ambientale del p	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici				
bloccabile	Sì			
Dati caratteristici del sistem				
	·u			
Versione	Stampa personalizzata	Numero di piani	8	
Dati dei materiali				
Materiale di base	policarbonato	Colori	grigio	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		-	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
	27-25-03-01			