

**THM MT30X 12/6 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | THM, Siglatura di apparecchi, 6 x 12 mm, giallo |
| N. d'ordine | <a href="#">1391390000</a>                      |
| Tipo        | THM MT30X 12/6 GE                               |
| GTIN (EAN)  | 4050118191523                                   |
| CPZ         | 1 Pieza   |

**THM MT30X 12/6 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensioni e pesi**

|                     |          |                      |             |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 0.08 mm  | Profondità (pollici) | 0.0031 inch |
| Posizione verticale | 6 mm     | Altezza (pollici)    | 0.2362 inch |
| Larghezza           | 12 mm    | Larghezza (pollici)  | 0.4724 inch |
| Peso netto          | 148.72 g |                      |             |

**Temperature**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...150 °C |
|------------------------------------|--------------|

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**Dati generali**

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Adesivo                                      | Acrilato  |                     |
| Processo di stampa                           | Trasferimento termico                             |                     |
| Versione                                     | autoadesivo, esente da alogenici                  |                     |
| Larghezza                                    | 12 mm   |                     |
| Classe d'infiammabilità UL 94                | V-0   |                     |
| Campo delle temperature di impiego, max.     | 150 °C  |                     |
| Campo delle temperature di impiego, min.     | -40 °C  |                     |
| Colori                                       | giallo  |                     |
| Alogenici                                    | No  |                     |
| Materiale di base                            | poliestere  |                     |
| Caratteri stampati                           | senza   |                     |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura                                | Etichetta in bobina |
| stampante compatibile                        | <a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a> |                     |
| Numero di marcatori per combinazione         | 1 Label reel = Device markers                     |                     |
| Campo delle temperature di impiego           | -40...150 °C                                      |                     |
| Numero per rotolo                            | 10000   |                     |

**Marcatori per apparecchi**

|           |    |
|-----------|----|
| Alogenici | No |
|-----------|----|

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**THM MT30X 12/6 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

**THM MT30X 12/6 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |            |
|-------------|----------------------------|------------|
| Tipo        | RIBBON MM 110/360 SW       | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)  | 4050118390049              |            |
| CPZ         | 1 ST                       |            |