


ZQV 1.5N/R6.4/19 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	TERMSERIES, Collegamento trasversale
N. d'ordine	1391600000
Tipo	ZQV 1.5N/R6.4/19 SW
GTIN (EAN)	4050118191806
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2021-06-30T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	TCC 6.4/51 BK

ZQV 1.5N/R6.4/19 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	4.9 mm	Profondità (pollici)	0.1929 inch
Posizione verticale	13.1 mm	Altezza (pollici)	0.5157 inch
Larghezza	119 mm	Larghezza (pollici)	4.685 inch
Peso netto	4.65 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C Temperatura ambiente -40 °C...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di dimensionamento UL

Corrente nominale (UL) 10 A

Dati generali

Versione può essere tagliato a misura Colori nero

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 250 V

Dati di collegamento

Passo in mm (P) 6.40 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		



ZQV 1.5N/R6.4/19 SW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Dimensional drawing



ZQV 1.5N/R6.4/19 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Utensili da taglio**

Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KT 14	Versione
N. d'ordine	1157820000	Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
GTIN (EAN)	4032248945344	
CPZ	1 ST	

Utensile per taglio e rimozione dei collegamenti trasversali

- Per i collegamenti trasversali della Serie Z Weidmüller
- Per i collegamenti trasversali da WQV 2,5 fino WQV 35
- Per la finestra del collegamento trasversale dei morsetti WTR 2,5 e WSI 6

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KT ZQV	Versione
N. d'ordine	9002170000	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670	
CPZ	1 ST	
Tipo	WAW 1 NEUTRAL	Versione
N. d'ordine	9004500000	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
CPZ	1 ST	