

ZQV 1.5N/R6.4/19 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Dati generali per l'ordinazione**

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Versione | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| N. d'ordine | 1391610000 |
| Tipo | ZQV 1.5N/R6.4/19 RT |
| GTIN (EAN) | 4050118191783 |
| CPZ | 10 Pieza |
| Stato consegna | Disdetto |
| Disponibile fino a | 2021-06-30T00:00:00+02:00 |
| Prodotto alternativo | TCC 6.4/51 RD |

ZQV 1.5N/R6.4/19 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 4.9 mm | Profondità (pollici) | 0.1929 inch |
| Posizione verticale | 13.1 mm | Altezza (pollici) | 0.5157 inch |
| Larghezza | 119 mm | Larghezza (pollici) | 4.685 inch |
| Peso netto | 4.65 g | | |

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C Temperatura d'esercizio -40 °C...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di dimensionamento UL

Corrente nominale (UL) 10 A

Dati generali

Versione può essere tagliato a misura Colori rosso

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 250 V

Dati di collegamento

Passo in mm (P) 6.40 mm

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |


ZQV 1.5N/R6.4/19 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Dimensional drawing



ZQV 1.5N/R6.4/19 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Utensili da taglio**

Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | KT 14 | Versione |
| N. d'ordine | 1157820000 | Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano |
| GTIN (EAN) | 4032248945344 | |
| CPZ | 1 ST | |

Utensile per taglio e rimozione dei collegamenti trasversali

- Per i collegamenti trasversali della Serie Z Weidmüller
- Per i collegamenti trasversali da WQV 2,5 fino WQV 35
- Per la finestra del collegamento trasversale dei morsetti WTR 2,5 e WSI 6

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo | KT ZQV | Versione |
| N. d'ordine | 9002170000 | Cutting tool for one-hand operation |
| GTIN (EAN) | 4032248291670 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | WAW 1 NEUTRAL | Versione |
| N. d'ordine | 9004500000 | Miscellaneous tools |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| CPZ | 1 ST | |