

**IE-CD-VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Ripartitore a Y / accoppiamento, FreeCon per connettore maschio PushPull Power per specifiche PROFINET, Metallo

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Raccordo, FreeCon, Power, IP65, Se si utilizza una sostanza frenafretili
N. d'ordine	<a href="#">1397690000</a>
Tipo	IE-CD-VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4050118198669
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N&deg; Certificato (cULus) E316369**Dimensioni e pesi**Peso netto 425.36 g**Temperature**Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C


Temperatura di posa

**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzioneREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Classificazioni**


ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Disegni


Disegno quotato




Disegno quotato



Disegno quotato



Disegno quotato



**Accessori****Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BP-VAPP	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1068930000</a>	Calotta di protezione per custodia a flangia	
GTIN (EAN)	4032248823093		
CPZ	10 ST		

**Sets**

Connettori PushPull Power secondo le specifiche PROFINET

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2465440000</a>	Connettore di potenza, Spina di collegamento, PROFINET, Set di spine	
GTIN (EAN)	4050118522136		
CPZ	1 ST		