


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto







Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, PA 66 GF 30
N. d'ordine	<u>1403070000</u>
Tipo	KLBUE 3-8 RC TS27
GTIN (EAN)	4050118204780
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			_
Profondità	50 mm	Profondità (pollici)	1.9685 inch
Posizione verticale	67.5 mm	Altezza (pollici)	2.6575 inch
Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1.378 inch
Peso netto	61.19 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-25 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	105 °C
Conformità ambientale del pr	odotto		'
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0	e2c7ddd4382	
Aaltri dati tecnici			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	innestabile		
Dati caratteristici del sistema			
Versione	per collegamento di	Piastra terminale (necessaria)	No
versione	schermatura, Con resistore	riastia terrimale (necessaria)	NO
Guida equipaggiata	TS 27		
Dati dei materiali			
NA	DA 00 05 00		
Materiale di base Classe d'infiammabilità UL 94	PA 66 GF 30 V-0	Colori	nero, grigio argento
	V-0	_	
Dati dimensionamento			
Sezione di dimensionamento	8 mm²	Tensione nominale	230 V
Generale			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Guida equipaggiata	TS 27
Conduttori allacciabili (colleg		mento)	'
Lunghezza di spellatura	22 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla
Numero di collegamenti	1	Diametro del cavo, max.	8 mm
Diametro del cavo, min.	3 mm	Sezione di collegamento, semirigida, max.	8 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, semirigida,	3 mm <sup>2</sup>		

Data di creazione 01.11.2025 06:39:43 MEZ

Versione catalogo / Disegni





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

#### Acciaio



Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato. Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo TS 27X12.5M/ST/F.ZN Versione
N. d'ordine 1802690000 Guida di supporto, Guide di supporto, acciaio, zincato, Larghezza:
GTIN (EAN) 4032248257201 2000 mm, Posizione verticale: 27 mm, Profondità: 12.5 mm
CPZ 2 M

#### **Neutro retro incollato**



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e TélémécaniquePer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	ati generali per i ordinazione		
Tipo	SM 27/8 K MC NE WS	Versione	
N. d'ordine	<u>1812630000</u>	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 8 x 27 mm, bianco	
GTIN (EAN)	4032248296033		
CPZ	80 ST		

Data di creazione 01.11.2025 06:39:43 MEZ

Versione catalogo / Disegni 5



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessori**

#### Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

#### Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 BTWZ KLBUE
 Versione

 N. d'ordine
 1742630000
 Utensili, Utensile di azionamento

 GTIN (EAN)
 4008190980764

 CPZ
 1 ST

#### Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 SDS 0.6X3.5X100
 Versione

 N. d'ordine
 9008330000
 Cacciavite, Cacciavite

 GTIN (EAN)
 4032248056286
 CPZ

 CPZ
 1 ST

Data di creazione 01.11.2025 06:39:43 MEZ

Versione catalogo / Disegni 6