

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore Y, 7/8", Distributore di potenza
N. d'ordine	1413920000
Tipo	SAI-Y-7/8 3P
GTIN (EAN)	4050118214925
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 70 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dati di collegamento

Uscita gruppo - connettore plug-in	Maschio 7/8"	Uscita singola 1 - connettore plug-in	Femmina 7/8"
Uscita singola 2 - connettore plug-in	Femmina 7/8"	Coppia di serraggio	7/8": 1.5 Nm

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	3	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	Au (oro)	Materiale base della custodia	PUR
Tensione nominale	250 V	Corrente nominale	5.3 A
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	≥ 50
Grado di lordura	3	Collegamento schermato	Nessuno
Materiale anello filettato	ottone, nichelato	Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C

Dati generali


Numero di poli	3	Codifica	nessuno
Filettatura del collegamento	7/8"	Materiale dei contatti femmina	CuZn
Materiale dei contatti maschio	CuZn	Superficie dei contatti	Au (oro)
Materiale base della custodia	PUR	Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	5.3 A	Apertura della chiave	24 mm
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	≥ 50
Grado di lordura	3	Collegamento 1	7/8"
Collegamento 2	Vite	Collegamento schermato	Nessuno
Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C	Diametro esterno conduttore	-

Classificazioni


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Disegni

Disegno quotato




Schema dei poli



Male

Schema dei poli



Female

Schema elettrico

