

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore Y, 7/8", Distributore di potenza
N. d'ordine	1413940000
Tipo	SAI-Y-7/8 5P
GTIN (EAN)	4050118214772
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 75 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Dati di collegamento

Uscita gruppo - connettore plug-in	Maschio 7/8"	Uscita singola 1 - connettore plug-in	Femmina 7/8"
Uscita singola 2 - connettore plug-in	Femmina 7/8"	Coppia di serraggio	7/8": 1.5 Nm

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	5	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	Au (oro)	Materiale base della custodia	PUR
Tensione nominale	250 V	Corrente nominale	8 A
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	≥ 50
Grado di lordura	3	Collegamento schermato	Nessuno
Materiale anello filettato	ottone, nichelato	Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C

Dati generali


Numero di poli	5	Codifica	nessuno
Filettatura del collegamento	7/8"	Materiale dei contatti femmina	CuZn
Materiale dei contatti maschio	CuZn	Superficie dei contatti	Au (oro)
Materiale base della custodia	PUR	Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	8 A	Apertura della chiave	24 mm
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	≥ 50
Grado di lordura	3	Collegamento 1	7/8"
Collegamento 2	Vite	Collegamento schermato	Nessuno
Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C	Diametro esterno conduttore	-

Classificazioni


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Disegni

Disegno quotato




Schema dei poli



Male

Schema dei poli



Female

Schema elettrico

