

**IE-PS-ST-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Connettori LWL ST secondo IEC 61754-2 per diametro esterno del filo 2,6...3 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore FO, Spina ST, Singlemode, IP20
N. d'ordine	<a href="#">1414680000</a>
Tipo	IE-PS-ST-SM
GTIN (EAN)	4050118215564
CPZ	1 Pieza

**IE-PS-ST-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	4.7 mm	Profondità (pollici)	1.8504 inch
Posizione verticale	9.6 mm	Altezza (pollici)	0.378 inch
Larghezza	9.6 mm	Larghezza (pollici)	0.378 inch
Peso netto	4.4 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...90 °C	Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C
Temperatura di posa			

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

**Dati generali**


Materiale del passacavo antipiegamento TPE	Descrizione articolo	Spina ST, Singlemode
Colori	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Diametro guaina, max.	Diametro guaina, min.	2.6 mm
Grado di protezione	Cicli di inserimento	1000
Tipo di filo	Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB
Collegamento 1	Collegamento 2	incollaggio, crimpatura, lucidatura
Forza di estrazione del cavo, min.	Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB
Materiale ghiera	Materiale calotta antipolvere	TPE
Materiale boccola a crimpire		

**Standard generali**

Connettori a norma	IEC 61754-2
--------------------	-------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

**Disegni****Disegno quotato**

**IE-PS-ST-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****...per connettori a fibra ottica SC, ST e LC****GOF**

- Per connettori IP20, IP67 e SC/ST in fibra ottica
- Per connettori IP67 e LC in fibra ottica POF
- Per connettori IP20, IP 67 e SC/ST in fibra ottica polimerica
- Per connettori IP67, SC/ST, Mobil cable e Profinet in fibra ottica

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-CT-SC-GOF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9205320000</a>	Utensile di compressione, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4032248725458	
CPZ	1 ST	

**Forbici**

Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e una forma delle lame appositamente studiata riducono al minimo lo sforzo manuale necessario.

Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale dei cavi.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
CPZ	1 ST	