

INLAY CC-M 58/35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	1415950000
Tipo	INLAY CC-M 58/35
GTIN (EAN)	4050118217254
CPZ	1 Pieza

INLAY CC-M 58/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	120 mm	Profondità (pollici)	4.7244 inch
Posizione verticale	8 mm	Altezza (pollici)	0.315 inch
Larghezza	76 mm	Larghezza (pollici)	2.9921 inch
Peso netto	74 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Versione	Vassoio per 10 cartelli	Larghezza	76 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

Esempio d'uso

