


H35,0/30 DS RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 19 mm, 16 mm, rosso
N. d'ordine	1418020000
Tipo	H35,0/30 DS RT
GTIN (EAN)	4050118221466
CPZ	50 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E354986

Dimensioni e pesi

Peso netto 1.86 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, dimensione speciale, colore rosso	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	8.3 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	16 mm
Diametro del collare (D2)	12.7 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm
L1 in mm	30.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Lunghezza di spellatura	19 mm
Sezione di collegamento cavo	35 mm ²	Colore	DIN

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

