


H35,0/30 S BE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 19 mm, 16 mm, beige
N. d'ordine	1418030000
Tipo	H35,0/30 S BE
GTIN (EAN)	4050118221237
CPZ	50 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E354986

Dimensioni e pesi

Peso netto 1.28 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, dimensioni speciali, colore beige	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	8.3 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	16 mm
Diametro del collare (D2)	12.7 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm
L1 in mm	30.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Lunghezza di spellatura	19 mm
Sezione di collegamento cavo	35 mm ²	Colore	Weidmueller

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

