


THM MMP RB KE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	1419920000
Tipo	THM MMP RB KE
GTIN (EAN)	4050118223439
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	20.24 g
------------	---------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

sistemi di siglatura

Versione	Ricambio per stampante a trasferimento termico, nucleo nastro colore, diametro interno 1 pollice (2,54 cm)
----------	--

Classificazioni

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		