


**RIBBON HSS HF EL 40/300 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Nastro a colori
N. d'ordine	<a href="#">1426210000</a>
Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300 SW
GTIN (EAN)	4050118228823
CPZ	1 Pieza

**RIBBON HSS HF EL 40/300 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Larghezza	40 mm	Larghezza (pollici)	1.5748 inch
Lunghezza	300000 mm	Lunghezza (pollici)	11811 inch
Peso netto	115 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001694	ETIM 9.0	EC001694
ETIM 10.0	EC001694	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		