

RIBBON HSS HF EL 40/300 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Ink ribbon
N. d'ordine	<u>1426210000</u>
Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300 SW
GTIN (EAN)	4050118228823
CPZ	1 Pieza



RIBBON HSS HF EL 40/300 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_			
Omo	loga	azio	nı

Omologaziom					
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
			<u>'</u>		
Larghezza	40 mm	Larghezza (pollici)	1.5748 inch		
Lunghezza	300000 mm	Lunghezza (pollici)	11811 inch		
Peso netto	115 g				
Conformità ambientale	del prodotto				
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione				
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%				
Classificazioni					
			'		
ETIM 6.0	EC001694	ETIM 7.0	EC001694		
ETIM 8.0	EC001694	ETIM 9.0	EC001694		
ETIM 10.0	EC001694	ECLASS 9.0	19-14-92-90		
ECLASS 9.1	19-14-06-11	ECLASS 10.0	19-14-92-90		
ECLASS 11.0	19-14-90-90	ECLASS 12.0	19-14-90-90		
ECLASS 13.0	19-14-90-90	ECLASS 14.0	19-14-90-90		
ECLASS 15.0	19-14-90-90				