

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Interfaccia di servizio FrontCom® Micro con USB in IP65

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FrontCom Micro con giunto USB, USB 3.0, Tipo A
N. d'ordine	<u>1427960000</u>
Tipo	IE-FCM-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118232318
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
Omologazioni			
	ը(Սլ)ոջ		
	0 6 5 0 5		
	LISTED		
ROHS	Conforme		
JL File Number Search N° Certificato (cULus)	Sito web UL E316369		
Dimensioni e pesi			
Profondità	42.9 mm	Profondità (pollici)	1.689 inch
Posizione verticale	44 mm	Altezza (pollici)	1.7323 inch
_arghezza	29.5 mm	Larghezza (pollici)	1.1614 inch
Spessore della parete, min.	1 mm	Spessore della parete, max.	5 mm
Peso netto	18.55 g		
Temperature		,	,
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C
Temperatura di magazzinaggio		Tomporatura a escretzio	40 070 0
<u> </u>			
Conformità ambientale del	prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzion	ne	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 v	wt%	
Dati generali			
Collegamento 1	USB A	Collegamento 2	USB A
Descrizione articolo	FrontCom Micro con giunto USB, USB 3.0	Cablaggio	Tipo A
Colori	nero	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Tipo di montaggio	Armadio elettrico, Distribution box
Materiale della schermatura	Acciaio, inossidabile,	Schermatura	Contatto dello schermo 360°
Grado di protezione	IP65, in stato chiuso	Cicli di inserimento	≥ 1500
Proprietà elettriche			
Resistenza di contatto	≤ 30 mΩ	Resistenza d'isolamento	≥ 1000 MΩ
Standard generali	,	,	,
Connettori a norma	IEC 61076-3-107	Norma UL per accessori di comunicazione	UL 1863
N° Certificato (cULus)	E316369		
Classificazioni			
	F0004004	ETINA 7.0	F0004004
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
TIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
TIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02

Data di creazione 06.11.2025 02:00:30 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Sezione di montaggio





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Chiave di fissaggio IE



Nel montaggio della flangia della variante 04 è molto utile la chiave di fissaggio per stringere il controdado. Caratteristiche:

- · utensile standard
- in plastica robusta

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 IE-FISP-V4
 Versione

 N. d'ordine
 9204370000
 Mounting tool

 GTIN (EAN)
 4032248660780

neutra

CPZ



2 ST

SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e TélémécaniquePer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SM 27/18 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<u>1699860000</u>	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, Supporto
GTIN (EAN)	4008190892302	SwitchMark, bianco
CPZ	80 ST	

Data di creazione 06.11.2025 02:00:30 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Prodotti complementari



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e TélémécaniquePer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Dati generali per i orumazione		
Tipo	SM-H 27/18 SW	Versione
N. d'ordine	<u>1716630000</u>	SwitchMark, Accessori, 48 x 27 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190343194	
CPZ	25 ST	

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1857440000	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 ST	

Data di creazione 06.11.2025 02:00:30 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

- a 50	a gonoran por i oraniaziono		
Tipo	LIF 1,5F288 R	Versione	
N. d'ordine	9200520000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm², rosso	
GTIN (EAN)	4032248410361		
CPZ	100 ST		