


SM 27/18-22 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 53.75 x 27 mm, grigio
N. d'ordine	1428180000
Tipo	SM 27/18-22 K MC NE GR
GTIN (EAN)	4050118232516
CPZ	40 Pieza

SM 27/18-22 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	1.2 mm	Profondità (pollici)	0.0472 inch
Posizione verticale	53.75 mm	Altezza (pollici)	2.1161 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Diametro	22 mm	Peso netto	2.19 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.019 kg CO2 eq.

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	8
Versione	autoadesivo
Larghezza	27 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	grigio
Alogenici	No
Materiale di base	poliammide 66
Caratteri stampati	senza
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura MultiCard
stampante compatibile	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers
Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C

Marcatori per apparecchi

Diametro	22 mm	Alogenici	No
----------	-------	-----------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

SM 27/18-22 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

