

PZ 6 ROTO L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 0.14mm ² , 6mm ² , Crimpatura trapezoidale
N. d'ordine	1444050000
Tipo	PZ 6 ROTO L
GTIN (EAN)	4050118248593
CPZ	1 Pieza

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0.8661 inch
Posizione verticale	80 mm	Altezza (pollici)	3.1496 inch
Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	431.4 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile di compressione	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--------------------------	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Comando	meccanico	Sezione del terminale, max.	6 mm ²
Sezione del terminale, min.	0.14 mm ²	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastiva	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 26	Area di crimpatura , max.	6 mm ²
Area di crimpatura , min.	0.14 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Esempio d'uso




PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Conduttore - sezione nom. 0,14 mm²



- Codice colori Weidmüller
- in bustine separabili (5 x 100 pezzi)

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,14/10 GR SV	Versione
N. d'ordine	9005180000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190859909	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,14/10T BR SV	Versione
N. d'ordine	9028250000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190902018	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,14/12 GR SV	Versione
N. d'ordine	9028240000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190902001	
CPZ	500 ST	

Bustine separabili



- Codice colori Weidmüller
- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,25/10 HBL SV	Versione
N. d'ordine	9026050000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190138288	
CPZ	500 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**sciolti in bustina**

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,25/10T GE	Versione	
N. d'ordine	9021010000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190109103		
CPZ	500 ST		

Bustine separabili

- Codice colori Weidmüller
- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,25/10T GE SV	Versione	
N. d'ordine	9021210000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190045555		
CPZ	500 ST		

sciolti in bustina

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,25/10 HBL	Versione	
N. d'ordine	9025740000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, Azzurro	
GTIN (EAN)	4008190092054		
CPZ	500 ST		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H0,25/12 HBL	Versione	
N. d'ordine	9025760000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro	
GTIN (EAN)	4008190010027		
CPZ	500 ST		

Bustine separabili

- Codice colori Weidmüller
- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,25/12 HBL SV	Versione	
N. d'ordine	9025780000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro	
GTIN (EAN)	4008190053239		
CPZ	500 ST		

sciolti in bustina

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,25/12T GE	Versione	
N. d'ordine	9021020000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190184230		
CPZ	500 ST		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Bustine separabili



- Codice colori Weidmüller
- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,25/12T GE SV	Versione	
N. d'ordine	9021220000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190153786		
CPZ	500 ST		
Tipo	H0,34/10 TK SV	Versione	
N. d'ordine	9026030000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, turchese	
GTIN (EAN)	4008190177171		
CPZ	500 ST		

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,34/12 TK	Versione	
N. d'ordine	9025770000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, turchese	
GTIN (EAN)	4008190067960		
CPZ	500 ST		

Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H0.34/12 TK SV	Versione	
N. d'ordine	9025790000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, turchese	
GTIN (EAN)	4008190121174		
CPZ	500 ST		

in bustine separabili

- In bustine multiple
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/17,5X SW SV	Versione	
N. d'ordine	9006590000	Terminali, Standard, 13 mm, 8 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190332259		
CPZ	100 ST		

Tipo	H1,5/19,5X SW SV	Versione	
N. d'ordine	9006630000	Terminali, Standard, 15 mm, 10 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190332266		
CPZ	100 ST		

pezzi sciolti in bustine di polietilene

- In bustine multiple
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/24 XS SW	Versione	
N. d'ordine	9202870000	Terminali, Standard, 18 mm, 14.5 mm, nero	
GTIN (EAN)	4032248517947		
CPZ	100 ST		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

in bustine separabili



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/17,5X BL SV	Versione	
N. d'ordine	9006670000	Terminali, Standard, 14 mm, 8 mm, blu	
GTIN (EAN)	4008190332273		
CPZ	100 ST		
Tipo	H2,5/21,5X BL SV	Versione	
N. d'ordine	9006710000	Terminali, Standard, 17 mm, 12 mm, blu	
GTIN (EAN)	4008190332280		
CPZ	100 ST		

pezzi sciolti in bustine di polietilene



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/24 XS BL	Versione	
N. d'ordine	9202880000	Terminali, Standard, 18 mm, 14,5 mm, blu	
GTIN (EAN)	4032248517954		
CPZ	100 ST		

in bustine separabili



- Ingresso cavo conico in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C per conduttori da 1,5 a 16 mm² (AWG 16-6)
- rame zincato
 tolleranze dimensionali a norma DIN 46228 Parte 4

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/19,5X GR SV	Versione
N. d'ordine	9006750000	Terminali, Standard, 14 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190332297	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/23X GE SV	Versione
N. d'ordine	9006790000	Terminali, Standard, 17 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190332303	
CPZ	100 ST	

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,34/10 TK	Versione
N. d'ordine	9025750000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, turchese
GTIN (EAN)	4008190105365	
CPZ	500 ST	

Terminali su bobina



- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,34/12 TK BD GSP	Versione
N. d'ordine	9004390000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, turchese
GTIN (EAN)	4008190881016	
CPZ	5000 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/12 OR SV	Versione
N. d'ordine	9028260000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190902025	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14 OR SV	Versione
N. d'ordine	9026060000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190122201	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14D W SV	Versione
N. d'ordine	9019400000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190066024	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/16 OR SV	Versione
N. d'ordine	9028270000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190902049	
CPZ	500 ST	

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/12 OR	Versione
N. d'ordine	0409500000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190090456	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/12D W	Versione
N. d'ordine	9019000000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190085728	
CPZ	500 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H0,5/14 OR	Versione
N. d'ordine	0690700000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190015770	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14D W	Versione
N. d'ordine	9019010000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190120931	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/16 OR	Versione
N. d'ordine	9025870000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190025045	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/16D W	Versione
N. d'ordine	9019020000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190047108	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/18 OR	Versione
N. d'ordine	1076980000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, arancione
GTIN (EAN)	4032248834631	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/18D W	Versione
N. d'ordine	1076990000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248834624	
CPZ	500 ST	

Terminali su bobina



- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14 OR BD GSP	Versione
N. d'ordine	9005810000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190275877	
CPZ	5000 ST	
Tipo	H0,5/14D W BD GSP	Versione
N. d'ordine	9005860000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190275921	
CPZ	5000 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Terminali su striscia continua



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14 OR BD	Versione
N. d'ordine	9004270000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190091774	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14D W BD	Versione
N. d'ordine	9004280000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190162627	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14T W BD	Versione
N. d'ordine	9021930000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190262402	
CPZ	500 ST	

Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/12 W SV	Versione
N. d'ordine	9028280000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190902216	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14 W SV	Versione
N. d'ordine	9026070000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190187163	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR SV	Versione
N. d'ordine	9019410000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190164096	
CPZ	500 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H0,75/14T HBL SV	Versione
N. d'ordine	9021230000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190153106	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16 W SV	Versione
N. d'ordine	9028290000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190902056	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/18 W SV	Versione
N. d'ordine	9028300000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190902063	
CPZ	500 ST	

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/12 W	Versione
N. d'ordine	0409600000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190079826	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/12D GR	Versione
N. d'ordine	9019030000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190127787	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/12T HBL	Versione
N. d'ordine	9021030000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190152901	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14 W	Versione
N. d'ordine	0462900000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190033248	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR	Versione
N. d'ordine	9019040000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190099077	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16 W	Versione
N. d'ordine	9025860000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190141967	
CPZ	500 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H0,75/16D GR	Versione
N. d'ordine	9019050000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190033002	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16T HBL	Versione
N. d'ordine	9021050000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190096175	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/18 W	Versione
N. d'ordine	9025910000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190063702	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/18D GR	Versione
N. d'ordine	9019060000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190049560	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/18T HBL	Versione
N. d'ordine	9021060000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190071158	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14T HBL	Versione
N. d'ordine	9021040000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190083168	
CPZ	500 ST	

Terminali su bobina



- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/14 W BD GSP	Versione
N. d'ordine	9005820000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190275884	
CPZ	5000 ST	
Tipo	H0,75/14D GR BD GSP	Versione
N. d'ordine	9005870000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190275938	
CPZ	5000 ST	
Tipo	H0,75/14T BL BD GSP	Versione
N. d'ordine	9005900000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190275969	
CPZ	5000 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Terminali su striscia continua



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/14 W BD	Versione
N. d'ordine	9004290000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190006778	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR BD	Versione
N. d'ordine	9004300000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190154837	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14T HBL BD	Versione
N. d'ordine	9004310000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190179298	
CPZ	500 ST	

Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/12 GE SV	Versione
N. d'ordine	9028310000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190902070	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE SV	Versione
N. d'ordine	9026080000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190026158	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R SV	Versione
N. d'ordine	9019420000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190189099	
CPZ	500 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H1,0/16 GE SV	Versione
N. d'ordine	9028320000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190902087	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/18 GE SV	Versione
N. d'ordine	9028340000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190902100	
CPZ	500 ST	

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/12 GE	Versione
N. d'ordine	0409700000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190152222	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/12D R	Versione
N. d'ordine	9019070000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190029074	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE	Versione
N. d'ordine	0463000000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190024697	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versione
N. d'ordine	9019080000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190090623	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/16 GE	Versione
N. d'ordine	9025950000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190037291	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/16D R	Versione
N. d'ordine	9019100000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190159986	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/18 GE	Versione
N. d'ordine	9025930000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190101497	
CPZ	500 ST	

PZ 6 ROTO L


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H1,0/18D R	Versione	
N. d'ordine	9019110000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190174828		
CPZ	500 ST		

Terminali su bobina



- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/14 GE BD GSP	Versione	
N. d'ordine	9005830000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190275891		
CPZ	5000 ST		
Tipo	H1,0/14D R BD GSP	Versione	
N. d'ordine	9005880000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190275945		
CPZ	5000 ST		

Terminali su striscia continua



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/14 GE BD	Versione	
N. d'ordine	9004320000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190167523		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,0/14D R BD	Versione	
N. d'ordine	9004330000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190047498		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,0/14T R BD	Versione	
N. d'ordine	9021950000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190262747		
CPZ	500 ST		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/14 R SV	Versione
N. d'ordine	9026090000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190137168	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW SV	Versione
N. d'ordine	9019430000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190107420	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/16 R SV	Versione
N. d'ordine	9028350000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190902117	
CPZ	500 ST	

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/14 R	Versione
N. d'ordine	0463100000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190065089	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW	Versione
N. d'ordine	9019120000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190153793	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/16 R	Versione
N. d'ordine	0635100000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190141745	
CPZ	500 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H1,5/16D SW	Versione
N. d'ordine	9019130000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190023331	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/18D SW	Versione
N. d'ordine	9019140000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190046026	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/24 R	Versione
N. d'ordine	0565600000	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190187071	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/24D SW	Versione
N. d'ordine	9019150000	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190151676	
CPZ	500 ST	

Terminali su bobina



- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/14 R BD GSP	Versione
N. d'ordine	9005840000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190275907	
CPZ	5000 ST	
Tipo	H1,5/14D SW BD GSP	Versione
N. d'ordine	9005890000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190275952	
CPZ	5000 ST	
Tipo	H1,5/14S GN BD GSP	Versione
N. d'ordine	9028370000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, verde
GTIN (EAN)	4032248318537	
CPZ	5000 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Terminali su striscia continua



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/14 R BD	Versione	
N. d'ordine	9004340000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190080723		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/14D SW BD	Versione	
N. d'ordine	9004350000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190005474		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/14T SW BD	Versione	
N. d'ordine	9021960000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190262389		
CPZ	500 ST		

Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/14S BL SV	Versione	
N. d'ordine	9046230000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu	
GTIN (EAN)	4032248298631		
CPZ	500 ST		
Tipo	H2,5/15 BL SV	Versione	
N. d'ordine	9026100000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu	
GTIN (EAN)	4008190141141		
CPZ	500 ST		
Tipo	H2,5/15T GR SV	Versione	
N. d'ordine	9021240000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio	
GTIN (EAN)	4008190115302		
CPZ	500 ST		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/15D BL	Versione
N. d'ordine	9019160000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190028732	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/15T GR	Versione
N. d'ordine	9021070000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190128944	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/19D BL	Versione
N. d'ordine	9019170000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190178024	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/19T GR	Versione
N. d'ordine	9021080000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190149345	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/25D BL	Versione
N. d'ordine	9019180000	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190101145	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/25T GR	Versione
N. d'ordine	9021090000	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190060916	
CPZ	500 ST	

Terminali su bobina



- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/14D BL BD GSP	Versione
N. d'ordine	9005850000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190275914	
CPZ	3000 ST	
Tipo	H2,5/14T GR BD GSP	Versione
N. d'ordine	9005910000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190275976	
CPZ	3000 ST	

Terminali su striscia continua



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/14D BL BD	Versione
N. d'ordine	9004360000	Terminali, Standard, 12 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190083397	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/14T GR BD	Versione
N. d'ordine	9004370000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190052508	
CPZ	500 ST	

Bustine separabili



- In bustine multiple
- Codice colori Weidmüller
- Altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/18 GR SV	Versione
N. d'ordine	9026010000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190117382	
CPZ	250 ST	
Tipo	H4,0/18T OR SV	Versione
N. d'ordine	9021250000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190159313	
CPZ	250 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/18D GR	Versione
N. d'ordine	9019190000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190141349	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/18T OR	Versione
N. d'ordine	9021100000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190061708	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/20D GR	Versione
N. d'ordine	9019200000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190126575	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/20T OR	Versione
N. d'ordine	9021110000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190035754	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/26D GR	Versione
N. d'ordine	9019210000	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190002336	
CPZ	100 ST	
Tipo	H4,0/26T OR	Versione
N. d'ordine	9021120000	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190092825	
CPZ	100 ST	

Conduttore - sezione nom. 6,0 mm²



6 mm²

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/20T GN	Versione
N. d'ordine	9021130000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190111731	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/20 SW	Versione
N. d'ordine	0533500000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190183905	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/20D GE	Versione
N. d'ordine	9019220000	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190151607	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/26 SW	Versione
N. d'ordine	0565700000	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190026837	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/26D GE	Versione
N. d'ordine	9019230000	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190072117	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/26T GN	Versione
N. d'ordine	9021140000	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190022501	
CPZ	100 ST	

Bustine separabili



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
 Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/14S W SV	Versione
N. d'ordine	9025700000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190144104	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14S GE SV	Versione
N. d'ordine	9025710000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190031442	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14S R SV	Versione
N. d'ordine	9025720000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190072681	
CPZ	500 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

pezzi sciolti in bustine di polietilene



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/16S OR	Versione
N. d'ordine	9202900000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione
GTIN (EAN)	4032248519026	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/20DS GR	Versione
N. d'ordine	9203630000	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248565078	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,34/11 S TK	Versione
N. d'ordine	9204090000	Terminali, Standard, 6 mm, 6 mm, turchese
GTIN (EAN)	4032248593026	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14S OR	Versione
N. d'ordine	9004560000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190286132	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14S W	Versione
N. d'ordine	9004590000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190862060	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/16 DS W	Versione
N. d'ordine	9202910000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248519019	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14DS GR	Versione
N. d'ordine	9028580000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248159475	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14S W	Versione
N. d'ordine	9025960000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190009878	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14TS HBL	Versione
N. d'ordine	9018550000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190207991	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/15S W	Versione
N. d'ordine	9204240000	Terminali, Standard, 10 mm, 9 mm, Azzurro, bianco
GTIN (EAN)	4032248621545	
CPZ	500 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H1,0/14S GE	Versione
N. d'ordine	9025970000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190063733	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14S R	Versione
N. d'ordine	9018560000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190207984	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/12S R	Versione
N. d'ordine	9025690000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190059439	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14S R	Versione
N. d'ordine	9025980000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190080730	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14DS SW	Versione
N. d'ordine	9025240000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190085599	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/12DS BL	Versione
N. d'ordine	9028490000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, blu
GTIN (EAN)	4032248049028	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/12TS GR	Versione
N. d'ordine	9036200000	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248067992	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/14DS BL	Versione
N. d'ordine	1333100000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190160364	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/14TS GR	Versione
N. d'ordine	9426770000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248160693	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/16 TS GR	Versione
N. d'ordine	9036210000	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248068005	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/16DS BL	Versione
N. d'ordine	9036220000	Terminali, Standard, 13 mm, 10 mm, blu
GTIN (EAN)	4032248068012	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/14DS GR	Versione
N. d'ordine	9028520000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248049035	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/15TS OR	Versione
N. d'ordine	9036230000	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4032248068029	
CPZ	500 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Condottores - sezione nom. 0,25 mm² - 6,0 mm²

Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
 Materiale E-Cu, zincato galvanicamente
 tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,25/5	Versione
N. d'ordine	9018910000	Terminali, Standard, 5 mm, 5 mm, No
GTIN (EAN)	4008190068134	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H0,5/10	Versione
N. d'ordine	9004050000	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190153052	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H0,5/6	Versione
N. d'ordine	0282600000	Terminali, Standard, 6 mm, 6 mm, No
GTIN (EAN)	4008190184025	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H0,75/10	Versione
N. d'ordine	0542500000	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190037482	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H0,75/6	Versione
N. d'ordine	0282700000	Terminali, Standard, 6 mm, 6 mm, No
GTIN (EAN)	4008190019013	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H1,0/10	Versione
N. d'ordine	0282800000	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190006662	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H1,0/6	Versione
N. d'ordine	0372600000	Terminali, Standard, 6 mm, 6 mm, No
GTIN (EAN)	4008190180263	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H1,5/10	Versione
N. d'ordine	0186500000	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190039592	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H1,5/12	Versione
N. d'ordine	9004060000	Terminali, Standard, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190147938	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H1,5/18	Versione
N. d'ordine	9004070000	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190105761	
CPZ	1000 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H1,5/7	Versione
N. d'ordine	0372700000	Terminali, Standard, 7 mm, 7 mm, No
GTIN (EAN)	4008190064525	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H2,5/10	Versione
N. d'ordine	9004080000	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190145446	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H2,5/12	Versione
N. d'ordine	0186100000	Terminali, Standard, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190172954	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H2,5/18	Versione
N. d'ordine	9004090000	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190147921	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H2,5/7	Versione
N. d'ordine	0373000000	Terminali, Standard, 7 mm, 7 mm, No
GTIN (EAN)	4008190173463	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H4,0/12	Versione
N. d'ordine	0244100000	Terminali, Standard, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190179830	
CPZ	1000 ST	
Tipo	H4,0/15	Versione
N. d'ordine	9004100000	Terminali, Standard, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190119003	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/18	Versione
N. d'ordine	9004110000	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190148348	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/9	Versione
N. d'ordine	0373100000	Terminali, Standard, 9 mm, 9 mm, No
GTIN (EAN)	4008190164669	
CPZ	500 ST	
Tipo	H6,0/10	Versione
N. d'ordine	9004120000	Terminali, Standard, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190104795	
CPZ	500 ST	
Tipo	H6,0/12	Versione
N. d'ordine	0191900000	Terminali, Standard, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190026851	
CPZ	500 ST	
Tipo	H6,0/15	Versione
N. d'ordine	0124700000	Terminali, Standard, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190003807	
CPZ	500 ST	
Tipo	H6,0/18	Versione
N. d'ordine	9004130000	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190143626	
CPZ	500 ST	

Assortimento terminali con collare isolante



Box contenente terminali con collare isolante:

- nel codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H-BOX 0,14-0,75QMM	Versione
N. d'ordine	9025410000	Assortimento di terminali, Box, Colore: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
CPZ	1 ST	
Tipo	H-BOX 0,5-2,5QMM	Versione
N. d'ordine	9025900000	Assortimento di terminali, Box, Colore: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
CPZ	1 ST	
Tipo	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Versione
N. d'ordine	9025430000	Assortimento di terminali, Box, Colore: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
CPZ	1 ST	
Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM	Versione
N. d'ordine	9025920000	Assortimento di terminali, Box, Colore: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
CPZ	1 ST	
Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Versione
N. d'ordine	9025400000	Assortimento di terminali, Box, Colore: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
CPZ	1 ST	

Assortimento terminali doppi



Box contenente terminali doppi con collare isolante:

- nel codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Versione
N. d'ordine	9025390000	Assortimento di terminali, Box, Colore: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
CPZ	1 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14 ZH OR SV	Versione
N. d'ordine	9004440000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190198473	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14D ZH W SV	Versione
N. d'ordine	9004780000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190188481	
CPZ	500 ST	

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14 ZH OR	Versione
N. d'ordine	9037200000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190492397	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/14D ZH W	Versione
N. d'ordine	9037380000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190492861	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/16 ZH OR	Versione
N. d'ordine	9037210000	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190492687	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/16D ZH W	Versione
N. d'ordine	9037390000	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190492878	
CPZ	500 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H0,5/18 ZH OR	Versione
N. d'ordine	9037220000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190492694	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,5/18D ZH W	Versione
N. d'ordine	9037400000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190492892	
CPZ	500 ST	

Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/14 ZH W SV	Versione
N. d'ordine	9018510000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190019914	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14D ZH GR SV	Versione
N. d'ordine	9018520000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190097998	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/15T ZH BL SV	Versione
N. d'ordine	9018570000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190272630	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16 ZH W SV	Versione
N. d'ordine	9004900000	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190482671	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16D ZH GR SV	Versione
N. d'ordine	9004770000	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190038816	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16T ZH HBL SV	Versione
N. d'ordine	9005140000	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190482725	
CPZ	500 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

sciolti in bustina

Per i seguenti conduttori: 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/14 ZH W	Versione
N. d'ordine	9037230000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190853976	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14D ZH GR	Versione
N. d'ordine	9037410000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190492984	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14T ZH HBL	Versione
N. d'ordine	9037610000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190493233	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16 ZH W	Versione
N. d'ordine	9037240000	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190492717	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16D ZH GR	Versione
N. d'ordine	9037420000	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190492991	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/16T ZH HBL	Versione
N. d'ordine	9037620000	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190493264	
CPZ	500 ST	

pezzi sciolti in bustine di polietilene



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
- Resistenza al calore fino a 105 °C

Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)

Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato

Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/19DS ZH GR	Versione
N. d'ordine	9202830000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248515776	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/19S ZH W	Versione
N. d'ordine	9202820000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248515769	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/19TS ZH HBL	Versione
N. d'ordine	9202840000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4032248515783	
CPZ	500 ST	

sciolti in bustina



Per i seguenti conduttori: 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/24 ZH W	Versione
N. d'ordine	9037250000	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190492724	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/24D ZH GR	Versione
N. d'ordine	9037430000	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190493004	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/24T ZH HBL	Versione
N. d'ordine	9037630000	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190493271	
CPZ	500 ST	

Bustine separabili



- In bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/15 ZH GE SV	Versione
N. d'ordine	9018530000	Terminali, Terminali doppi, 12 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190066925	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/15D ZH R SV	Versione
N. d'ordine	9018540000	Terminali, Terminali doppi, 12 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190188832	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/15S ZH GE SV	Versione
N. d'ordine	9018650000	Terminali, Terminali doppi, 12 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4032248011407	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/19 ZH GE SV	Versione
N. d'ordine	9004910000	Terminali, Terminali doppi, 16 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190482688	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/19D ZH R SV	Versione
N. d'ordine	9004760000	Terminali, Terminali doppi, 16 mm, 12 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190160951	
CPZ	500 ST	

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/15 ZH GE	Versione
N. d'ordine	9037260000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190492731	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/15D ZH R	Versione
N. d'ordine	9037440000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190493011	
CPZ	500 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

pezzi sciolti in bustine di polietilene



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
 Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/15S ZH GE	Versione	
N. d'ordine	9018690000	Terminali, Terminali doppi, 12 mm, 8 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4032248017720		
CPZ	500 ST		

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/19 ZH GE	Versione	
N. d'ordine	9037270000	Terminali, Terminali doppi, 16 mm, 12 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190492748		
CPZ	500 ST		

Tipo	H1,0/19D ZH R	Versione	
N. d'ordine	9037450000	Terminali, Terminali doppi, 16 mm, 12 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190493028		
CPZ	500 ST		

pezzi sciolti in bustine di polietilene



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
 Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/22DS R ZH	Versione	
N. d'ordine	9036330000	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 14 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4032248338566		
CPZ	500 ST		

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/25 ZH GE	Versione	
N. d'ordine	9037280000	Terminali, Terminali doppi, 22 mm, 18 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190492755		
CPZ	500 ST		

Tipo	H1,0/25D ZH R	Versione	
N. d'ordine	9037460000	Terminali, Terminali doppi, 22 mm, 18 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190493035		
CPZ	500 ST		

Bustine separabili



- In bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/16 ZH R SV	Versione	
N. d'ordine	9004410000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190009397		
CPZ	500 ST		

Tipo	H1,5/16D ZH SW SV	Versione	
N. d'ordine	9004420000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190167455		
CPZ	500 ST		

Tipo	H1,5/20 ZH R SV	Versione	
N. d'ordine	9004920000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190482695		
CPZ	500 ST		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H1,5/20D SW ZH SV	Versione	
N. d'ordine	9004750000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190055431		
CPZ	500 ST		

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,5/16 ZH R	Versione	
N. d'ordine	9037290000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190492762		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/16D ZH SW	Versione	
N. d'ordine	9037470000	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190493042		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/20 ZH R	Versione	
N. d'ordine	9037300000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190492779		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/20D ZH SW	Versione	
N. d'ordine	9037480000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190493059		
CPZ	500 ST		
Tipo	H1,5/26 ZH R	Versione	
N. d'ordine	9037310000	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190492786		
CPZ	100 ST		
Tipo	H1,5/26D ZH SW	Versione	
N. d'ordine	9037490000	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190493066		
CPZ	100 ST		

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/19D ZH BL SV	Versione
N. d'ordine	9004430000	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190099367	
CPZ	250 ST	
Tipo	H2,5/19T ZH GR SV	Versione
N. d'ordine	9018580000	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190272647	
CPZ	250 ST	
Tipo	H2,5/21 ZH GR SV	Versione
N. d'ordine	9005150000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190482732	
CPZ	250 ST	
Tipo	H2,5/21D ZH BL SV	Versione
N. d'ordine	9004740000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190031923	
CPZ	250 ST	

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H2,5/19D ZH BL	Versione
N. d'ordine	9037500000	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190493073	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/19T ZH GR	Versione
N. d'ordine	9037640000	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190493325	
CPZ	500 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	H2,5/21D ZH BL	Versione
N. d'ordine	9037510000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190493080	
CPZ	100 ST	
Tipo	H2,5/21T ZH GR	Versione
N. d'ordine	9037650000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190493356	
CPZ	100 ST	
Tipo	H2,5/27D ZH BL	Versione
N. d'ordine	9037520000	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190493097	
CPZ	100 ST	
Tipo	H2,5/27T ZH GR	Versione
N. d'ordine	9037660000	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190493387	
CPZ	100 ST	

Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/22T ZH OR SV	Versione
N. d'ordine	9018590000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190272654	
CPZ	100 ST	
Tipo	H4,0/22D ZH GR SV	Versione
N. d'ordine	9004730000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190161811	
CPZ	100 ST	

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/22D ZH GR	Versione
N. d'ordine	9037530000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190493103	
CPZ	100 ST	
Tipo	H4,0/22T ZH OR	Versione
N. d'ordine	9037670000	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190493431	
CPZ	100 ST	
Tipo	H4,0/28D ZH GR	Versione
N. d'ordine	9037540000	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190493110	
CPZ	100 ST	
Tipo	H4,0/28T ZH OR	Versione
N. d'ordine	9037680000	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190493479	
CPZ	100 ST	

Bustine separabili



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/23 ZH SW SV	Versione
N. d'ordine	9004930000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190482701	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/23D ZH GE SV	Versione
N. d'ordine	9004720000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190962210	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/23T ZH GN SV	Versione
N. d'ordine	9005160000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190482749	
CPZ	100 ST	

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/23 ZH SW	Versione
N. d'ordine	9037320000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190492793	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/23D ZH GE	Versione
N. d'ordine	9037550000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190493127	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/23T ZH GN	Versione
N. d'ordine	9037690000	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493486	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/29 ZH SW	Versione
N. d'ordine	9037330000	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190492809	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/29D ZH GE	Versione
N. d'ordine	9037560000	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190493134	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/29T ZH GN	Versione
N. d'ordine	9037700000	Terminali, Terminali doppi, 24 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493509	
CPZ	100 ST	

Accessori / ricambi



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE ES PZ 6 ROTO L	Versione
N. d'ordine	2561810000	
GTIN (EAN)	4050118570199	
CPZ	1 ST	

Ricambi



Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versione
N. d'ordine	9202810000	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248512577	
CPZ	1 ST	

Accessori / ricambi



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Versione
N. d'ordine	9054820000	
GTIN (EAN)	4032248109289	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L	Versione
N. d'ordine	2566680000	
GTIN (EAN)	4050118577105	
CPZ	1 ST	