


IE-FC-SP-PWU/2ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Versione | FrontCom, Inserto piastra, Schermato |
| N. d'ordine | 1450620000 |
| Tipo | IE-FC-SP-PWU/2ST |
| GTIN (EAN) | 4050118255270 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E223801

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 23 mm | Altezza (pollici) | 0.9055 inch |
| Larghezza | 51.5 mm | Larghezza (pollici) | 2.0276 inch |
| Lunghezza | 90.5 mm | Lunghezza (pollici) | 3.563 inch |
| Peso netto | 22.1 g | | |

Temperature

| | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C |
| Temperatura di posa | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|--|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77 |

Dati generali

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| Tipo di prodotto | Inserto piastra, Schermato | Materiale | Policarbonato PC |
|------------------|----------------------------|-----------|------------------|

Inserti

| | | | |
|------------------|---|---------------|---|
| Inserto Power US | 1 | Inserto, dati | 2 |
|------------------|---|---------------|---|

Standard generali

| | | | |
|------------------------|------------------|----------------------|------------|
| N° certificato (cURus) | E223801 | N° certificato (DNV) | TAA000022B |
| N° certificato (CSA) | 2000039-80039714 | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ETIM 10.0 | EC000456 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

Disegno quotato



RJ45



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | IE-BI-RJ45-FJ-A | Versione |
| N. d'ordine | 1962850000 | connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | IE-BI-RJ45-FJ-B | Versione |
| N. d'ordine | 1963840000 | connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | IE-BI-RJ45-FJ-P | Versione |
| N. d'ordine | 1963830000 | connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | IE-BI-RJ45-C | Versione |
| N. d'ordine | 1962840000 | connettore femmina RJ45, Inserto flangia giunto |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| CPZ | 10 ST | |

USB



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo | IE-BI-USB-A | Versione |
| N. d'ordine | 1019570000 | Inserto USB, Inserto flangia, Tipo A |
| GTIN (EAN) | 4032248731602 | |
| CPZ | 1 ST | |

IE-FC-SP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | IE-BI-USB-AB | Versione |
| N. d'ordine | 1131380000 | Inserito USB, Inserito flangia, tipo AB |
| GTIN (EAN) | 4032248911844 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | IE-BI-USB-3.0-A | Versione |
| N. d'ordine | 1487920000 | Inserito USB, Inserito flangia, Tipo A |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 | |
| CPZ | 1 ST | |

Prese di potenza




FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | IE-FCI-PWS-US | Versione |
| N. d'ordine | 1450800000 | FrontCom, Inserito Power US, Tipo B, Femmina, US |
| GTIN (EAN) | 4050118255638 | |
| CPZ | 1 ST | |

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatore per impiego universale, marcatore autoadesivo o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatore ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1736181044 | ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco, innestabile |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| CPZ | 200 ST | |

Accessori per FrontCom Vario**Dati generali per l'ordinazione**

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | IE-FC-PWPC | Versione | |
| N. d'ordine | 1450820000 | FrontCom, Protezione da contatto accidentale, Telaio singolo | |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Cacciavite a lama

Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|------------------------|--|
| Tipo | SDS 0.4X2.5X75 | Versione | |
| N. d'ordine | 9009030000 | Cacciavite, Cacciavite | |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | | |
| CPZ | 1 ST | | |