

**IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	FrontCom, Inserto piastra, non schermate
N. d'ordine	<a href="#">1450650000</a>
Tipo	IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25
GTIN (EAN)	4050118255348
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E223801

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	23 mm	Altezza (pollici)	0.9055 inch
Larghezza	51.5 mm	Larghezza (pollici)	2.0276 inch
Lunghezza	90.5 mm	Lunghezza (pollici)	3.563 inch
Peso netto	13.5 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f0 19e7f77

## Dati generali

Tipo di prodotto	Inserto piastra, non schermate	Materiale	Policarbonato PC
------------------	--------------------------------	-----------	------------------

## Inserti

Inserto, segnale, D-Sub, 25 poli	1	Inserto, dati	1
Inserto segnale, D-Sub, 9 poli / VGA / HDMI	1		


## Standard generali

N° certificato (cURus)	E223801	N° certificato (DNV)	TAA000022B
N° certificato (CSA)	2000039-80039714		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**Disegno quotato**



## IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## RJ45



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1962850000</a>	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1963840000</a>	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1963830000</a>	connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-C	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1962840000</a>	connettore femmina RJ45, Inserto flangia giunto
GTIN (EAN)	4032248645046	
CPZ	10 ST	

## USB

Inserti USB per FrontCom®



## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-USB-AB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1131380000</a>	Inserto USB, Inserto flangia, tipo AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-BI-USB-3.0-A	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1487920000</a>	Inserto USB, Inserto flangia, Tipo A
GTIN (EAN)	4050118298208	
CPZ	1 ST	

## IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	IE-BI-USB-A	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1019570000</a>	Inserto USB, Inserto flangia, Tipo A
GTIN (EAN)	4032248731602	
CPZ	1 ST	

### Signal - D-SUB



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FCI-D9-FF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, Inserto per segnale D-Sub 9 poli, Presa/presa
GTIN (EAN)	4050118255737	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-D9-FM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450850000</a>	FrontCom, Inserto per segnale D-Sub 9 poli, Spina, Femmina
GTIN (EAN)	4050118255713	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-D9-FS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450870000</a>	FrontCom, Inserto per segnale D-Sub 9 poli, Connettore femmina / a saldare
GTIN (EAN)	4050118255393	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-D25-FF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450880000</a>	FrontCom, Inserto per segnale D-Sub 25 poli, Presa/presa
GTIN (EAN)	4050118255645	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-D25-FM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450890000</a>	FrontCom, Inserto per segnale D-Sub 25 poli, Spina/presa
GTIN (EAN)	4050118255652	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-FCI-D25-FS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450900000</a>	FrontCom, Inserto per segnale D-Sub 25 poli, Connettore femmina / a saldare
GTIN (EAN)	4050118255560	
CPZ	1 ST	

## IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4008190985950	innestabile
CPZ	200 ST	

## Accessori per FrontCom Vario



## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-PWPC	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Protezione da contatto accidentale, Telaio singolo
GTIN (EAN)	4050118255584	
CPZ	1 ST	

**Accessori****Cacciavite a lama**

Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SDS 0.4X2.5X75	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9009030000</a>	Cacciavite, Cacciavite	
GTIN (EAN)	4032248266944		
CPZ	1 ST		