



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie P, Parete di separazione, grigio, 2 mm, stampato, Verticale
N. d'ordine	1454870000
Tipo	TW PRV8 24-17
GTIN (EAN)	4050118260953
CPZ	10 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	59.7 mm	Profondità (pollici)	2.3504 inch
Posizione verticale	120 mm	Altezza (pollici)	4.7244 inch
Larghezza	2 mm	Larghezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	9.5 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

bloccabile	Sì
------------	----

Dati caratteristici del sistema

Versione	stampato, Verticale	Numero di piani	8
----------	---------------------	-----------------	---

Dati dei materiali

Materiale di base	policarbonato	Colori	grigio
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		