



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto















1

L'elemento laterale della custodia CH20M vi offre l'opzione di una struttura individuale che può essere adattata in modo flessibile alle vostre esigenze. Un vantaggio particolarmente pratico è che gli slot non richiesti possono essere semplicemente chiusi con coperture. Questo assicura non solo un aspetto pulito e ordinato, ma protegge anche dalla polvere e da altre influenze ambientali. Sfruttate i vantaggi della versatilità della custodia CH20M per realizzare i vostri progetti in modo efficiente e secondo le vostre idee!

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Elemento laterale, OMNIMATE Housing - Serie CH20M grigio grafite, Elemento laterale, Lar- ghezza: 67 mm
N. d'ordine	<u>1455770000</u>
Tipo	CH20M67 S 3P/3P/3P GGY 2019
GTIN (EAN)	4050118262223
CPZ	8 Pieza



CH20M67 S 3P/3P/3P GGY 2019



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	105.3 mm	Profondità (pollici)	4.1457 inch
Posizione verticale	22.8 mm	Altezza (pollici)	0.8976 inch
Larghezza	67 mm	Larghezza (pollici)	2.6378 inch
Peso netto	13.12 g		
Temperature			
Temperatura ambiente	-25 °C85 °C	Campo delle temperature di impiego	-40120 ℃
Umidità	5 - 93% umidità rel., Tu = 40°C, senza condensa	- 1 1 1 3	
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt	%	
Dati del materiale			
			5.
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale isolante	PA 66 GF 30
Gruppo materiali isolanti	Diagramia a	Superficie Comment in Tracking Index (CTI)	non trattato
Materiale di base	Plastica	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI
Dati generali			
Colori	grigio grafite	Grado di protezione	IP20 installato
Tabella dei colori (simile)	RAL 7024	Informazioni riguardanti l'intero equipaggiamento, vedi gli articoli citati	CH20M67 B BK/OR 2010
Colabilità	No		
Caratteristiche del componen	te		
Apertura integrata come preparazione per porta funzionale	No	Numero di poli, max.	36
Numero di aperture di ventilazione	0	Numero di prese per connettori femmin	a 9
Numero di livelli di collegamento	3	· ·	
Classificazioni			
ETINA 7.0	FC001021	ETIM O O	FC001021
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031 27-18-27-92	ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 11.0		ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni


Illustrazione del prodotto



Illustrazione del prodotto



Disegno quotato







CH20M67 S 3P/3P/3P GGY 2019



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

CH20M AD SHL 5.00/04 - Coperchio elemento laterale per CH20M22, CH20M45, CH20M67



Soluzioni a prova di futuro per l'elettronica industriale per il montaggio nel quadro elettrico

Le custodie per componenti elettrici sono fondamentali per l'integrazione degli assiemi elettronici nel quadro elettrico. Proteggono i componenti sensibili e assicurano connessioni affidabili. Grazie a materiali di alta qualità, offrono soluzioni a lungo termine per le applicazioni industriali.

I vostri vantaggi:

Flessibilità: soluzioni scalabili per diversi requisiti Sicurezza: design robusto per proteggere la vostra elettronica

Efficienza: installazione semplice e tecnologia di collegamento ottimizzata

Soluzioni di custodie per ogni applicazione:

il nostro portafoglio comprende custodie modulari (ad es. CH20M), custodie piccole progettate per applicazioni di controllo, conversione del segnale e sicurezza. Queste custodie offrono design personalizzabili, facilità di installazione ed elevate capacità di connessione.

Personalizzazione:

oltre alle soluzioni standard, offriamo la personalizzazione del design, del colore e della stampa. Il Weidmüller Configurator consente un design individuale.

Il nostro servizio:

offriamo una consulenza esperta e un supporto tecnico per i vostri progetti. Nell'area di download troverete dati CAD, schede dati e istruzioni per l'installazione per un'integrazione efficiente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CH20M AD SHL 5.00/04 AG	Versione
N. d'ordine	<u>1472830000</u>	Calotta di copertura, OMNIMATE Housing - Serie CH20M grigio
GTIN (EAN)	4050118279429	agata, Copertura elemento laterale, Larghezza: 22.5 mm
CPZ	50 ST	
Tipo	CH20M AD SHL 5.00/04 BK	Versione
N. d'ordine	1221310000	Calotta di copertura, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero,
GTIN (EAN)	4050118004830	Copertura elemento laterale, Larghezza: 22.5 mm
CPZ	50 ST	
Tipo	CH20M AD SHL 5.00/04 GG	Versione
N. d'ordine	<u>1413740000</u>	Calotta di copertura, OMNIMATE Housing - Serie CH20M grigio
GTIN (EAN)	4050118241648	grafite, Copertura elemento laterale, Larghezza: 22.5 mm
CPZ	50 ST	
Tipo	CH20M AD SHL 5.00/04 LG	Versione
N. d'ordine	1432890000	Calotta di copertura, OMNIMATE Housing - Serie CH20M Grigio
GTIN (EAN)	4050118237641	chiaro, Copertura elemento laterale, Larghezza: 22.5 mm
CPZ	50 ST	

Versione catalogo / Disegni 4