



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Simile alla figura







Pressacavi in ottone adatti per l'utilizzo in zone a rischio di esplosione Ex e (sicurezza aumentata). Sono stati testati in conformità alle norme e agli standard IEC/EN 60079-0 più recenti e hanno ottenuto il necessario certificato ATEX.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG Ex MS (pressacavo Ex in ottone), Pressacavo, diritto, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, ottone, nichelato
N. d'ordine	<u>1460070000</u>
Tipo	VG M25 EXE MS
GTIN (EAN)	4050118266214
CPZ	20 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

logazion	

Omologazioni	CE
Omologazioni	EAC; ATEX
Omologazioni	

 $\epsilon$ 

ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	45.5 mm	Altezza (pollici)	1.7913 inch
Lunghezza	45.5 mm	Lunghezza (pollici)	1.7913 inch
Peso netto	64.4 g		

#### **Temperature**

Temperatura d'esercizio	-40 °C100 °C
Tomporatara a escreizio	+0 0100 0

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

#### **Dati Generali**

Diametro cavo, esterno, max.	18 mm	Diametro cavo, esterno, min.	10 mm
O-ring	NBR	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP66, IP68
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Passo del filetto	1.5 mm	Alogeni	Sì
Norme	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31	Apertura della chiave 1	28 mm
Apertura della chiave 2	28 mm	Grado di protezione	IP66, IP68 - 6 bar (30 min.)
Pressacavo	metrico	Materiale di base	ottone, nichelato
Inserto di tenuta stagna	CR	Filettatura (esterna)	M 25
Lunghezza filettatura	16 mm	Nota: grado di protezione	Si prega di attenersi alle informazioni riportate nelle istruzioni di montaggio.
Indicazioni per l'installazione	Vedere le istruzioni per il montaggio	morsetto	neoprene

#### Numeri certificati pressacavo

Identificazione	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	IMQ 11 ATEX 038 X
Numero del certificato pressacavo (GOST)	POCC TR.05.B04161		

Versione catalogo / Disegni





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Nota importante	Nota	ami	ortante
-----------------	------	-----	---------

Per spessori della parete della custodia inferiori o uguali a 3 mm (es. custodie Klippon STB), è necessario utilizzare una guarnizione piatta aggiuntiva, GWDR NP. Informazioni sul prodotto

Le guarnizioni piatte aggiuntive sono incluse nell'unità di imballaggio.

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
ECLASS 13.0	27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessori**

#### Controdadi in ottone, nichelati



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

#### Dati generali per l'ordinazione

5	· gonerum per resummanente		
Tipo	SKMU M25 MS	Versione	
N. d'ordine	<u>1737010000</u>	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 25, 3.5 mm,	
GTIN (EAN)	4008190956486	ottone, nichelato	
CPZ	100 ST		