

**GZ 3.0A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Come accessori per il nostro ampio portafoglio di morsettiere fusibili, offriamo anche i collegamenti fusibili coordinati. La gamma comprende fusibili di protezione degli apparecchi (in miniatura) da 5x20 mm fino a 10x38 mm, collegamenti per fusibili da E 14 a E 18, nonché fusibili per autoveicoli e interruttori automatici. Gli anelli di misura per i portafusibili completano il portafoglio complessivo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fusibile a filo sottile, Rapido, 3 A, G-Si. 6,3 x 32
N. d'ordine	<a href="#">1460610000</a>
Tipo	GZ 3.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266702
CPZ	10 Pieza

**GZ 3.0A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	6.3 mm	Profondità (pollici)	0.248 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1.2598 inch
Larghezza	6.3 mm	Larghezza (pollici)	0.248 inch
Peso netto	2.11 g		

**Temperature**

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	innestato
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Accessori per fusibili
----------	------------------------

**Dati dei materiali**

Colori	Grigio chiaro
--------	---------------

**Dati dimensionamento**

Tensione nominale	500 V	Corrente nominale	3 A
-------------------	-------	-------------------	-----

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		