

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

La sempre maggiore sensibilità dei componenti elettronici e le sempre maggiori frequenze di interferenza elettromagnetica richiedono l'impiego di pressacavi in grado di giocare un ruolo importante nel concetto di schermatura di un sistema. I pressacavi EMC di questo tipo sono adatti alla schermatura di frequenze di disturbo con un collegamento di schermatura a 360°. Una guarnizione di arresto consente di contare su una maggiore tenuta e resistenza allo sforzo dei cavi e inoltre il pressacavi soddisfa i requisiti meccanici della norma EN 62444. Grazie al progetto brevettato è possibile contare su un montaggio molto rapido e semplice.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori
N. d'ordine	1463720000
Tipo	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
GTIN (EAN)	4050118269871
CPZ	1 Pieza

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Lunghezza	63.5 mm	Lunghezza (pollici)	2.5 inch
Peso netto	94.44 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 130 °C
------------------------------	-------------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	20 mm	Diametro cavo, esterno, min.	11 mm
O-ring	NBR	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP68
Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Alogeni	esente da alogeni	Norme	EN 45545-2:2013
Apertura della chiave	30 mm	Grado di protezione	IP68 - 15 bar
Pressacavo	M 25, EMV	Materiale di base	ottone, nichelato
Filettatura (esterna)	M 25	Lunghezza filettatura	7.5 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Accessori**Utensile di montaggio HDC**

Gli utensili professionali Weidmüller sono il risultato di un intenso processo di sviluppo orientato alle esigenze pratiche. Offriamo diversi utensili utili, quali ad es. utensili senza contatto, pinze crimpatrici e utensili per fibre ottiche che aiutano a lavorare in modo sicuro e preciso durante il montaggio dei connettori di potenza.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC FBS TOOL 13-50	Versione	
N. d'ordine	8000015137	Utensile di montaggio	
GTIN (EAN)	4050118292947		
CPZ	1 ST		