

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
N. d'ordine	1468880000
Tipo	STRIPAX ULTIMATE
GTIN (EAN)	4050118274158
CPZ	1 Pieza

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Profondità	22 mm
Posizione verticale	99 mm
Larghezza	190 mm
Peso netto	174.63 g

Profondità (pollici)	0.8661 inch
Altezza (pollici)	3.8976 inch
Larghezza (pollici)	7.4803 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile spellafili
----------------------	---------------------

Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Conduttori flessibili e rigidi con isolamento esente da alogeni	Sezione del conduttore (capacità di taglio)	6 mm ²
Campo di spellatura AWG, max.	10 AWG	Campo di spellatura AWG, min.	24 AWG
Lunghezza di spellatura max.	25 mm	Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.25 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Esempio d'uso



Esempio d'uso



TYPE THHN

ALOGEN FREE 2.5MM² H07Z-K

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Accessori / ricambi**

- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERME SPX UL	Versione
N. d'ordine	1471390000	Accessori, Portalame
GTIN (EAN)	4050118278248	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERTE KLBC SPX UL	Versione
N. d'ordine	2571500000	Accessori, Ganascia di serraggio sostitutiva
GTIN (EAN)	4050118582123	
CPZ	1 ST	