

FUCR RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Portafusibile per morsetto componibile passante, rosso, 6.3 A, orientabile, innestabile, V-0, Wemid
<u>1469160000</u>
FUCR RT
4050118275063
10 Pieza



FUCR RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	40.5 mm	Profondità (pollici)	1.5945 inch
Posizione verticale	38 mm	Altezza (pollici)	1.4961 inch
Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0.315 inch
Peso netto	6.3 g		
Temperature			
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura ambiente Temperatura d'esercizio continuo, ma		remperatura d'esercizio continuo, min.	-30 C
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%)	
Aaltri dati tecnici			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	innestato
Dati caratteristici del sistem	a		
Versione	Elemento fusibile		
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid	Colori	rosso
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colon	10330
Generale			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
	Montaggio diletto		_
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Versione catalogo / Disegni