



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







La custodia di protezione è realizzata con alluminio pressofuso resistente all'acqua di mare.

Gli alti standard di protezione da acqua e polvere, così come una resistenza agli urti particolarmente elevata, sono le caratteristiche distintive di questa serie di custodie.

Un sofisticato rivestimento superficiale a doppio strato assicura anni di affidabilità.

Tutte le viti, i contatti a crimpare e le altri parti accessorie esterne sono realizzate in acciaio inox resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, 1500 V, Collegamento a vite, Dimensioni di installazione: 550
N. d'ordine	1475700000
Tipo	HDC HP550 ABGH BG
GTIN (EAN)	4050118282313
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Profondità Posizione verticale Larghezza Peso netto	Conforme 80 mm 152 mm		
Profondità Posizione verticale Larghezza			
Posizione verticale Larghezza			
Posizione verticale Larghezza			
Larghezza	150	Profondità (pollici)	3.1496 inch
	152 11111	Altezza (pollici)	5.9842 inch
Paso natto	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch
C30 HCtto	725.26 g		
Temperature			
Valori limite di temperatura	-40 °C 120 °C		
Conformità ambientale del pr	odotto		
0			
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-	-82eae491b46a	
Dati generali			
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Esecuzione custodia	Base passante
Dimensioni di installazione	550	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	Nero (simile a RAL 9005)	Superficie	Verniciatura a polvere
-			
Serie	HighPower	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	1500 V
Esente da alogeni	false	BG	550
Grado di protezione	IP68, in stato collegato		
Dimensioni			
Larghezza	60 mm		
Dati generali			
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Colori	Nero (simile a RAL 9005
Superficie	Verniciatura a polvere	Materiale della custodia	Alluminio pressofuso
Serie	HighPower	Materiale della guarnizione	Gomma di silicone
Materiale del contatto	Lega di rame	Materiale della gadiffizione	Commu di silicone
Nota importante			
Informazioni sul prodotto	la tensione di lavoro e conte	nto desiderato, le tensioni generate internan enere picchi corrispondenti. È indispensabil sione nominale. Per applicazioni al di fuori	e garantire che tali tensior
Classificazioni			
FTIM 6 O	FC000427	ETIM 7.0	FC000427
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02

Data di creazione 03.11.2025 02:56:44 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Custodie



1 ST

CPZ

La custodia di protezione è realizzata con alluminio pressofuso resistente all'acqua di mare.

Gli alti standard di protezione da acqua e polvere, così come una resistenza agli urti particolarmente elevata, sono le caratteristiche distintive di questa serie di custodie.

Un sofisticato rivestimento superficiale a doppio strato assicura anni di affidabilità.

Tutte le viti, i contatti a crimpare e le altri parti accessorie esterne sono realizzate in acciaio inox resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

garage per construction of the construction of				
Tipo	HDC HP ABGH COVER	Versione		
N. d'ordine	1473470000	HDC - Custodie, Copertur		
GTIN (EAN)	4050118279917			

Versione catalogo / Disegni 4