


H0,5/16 OR BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Simile alla figura**

- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione
N. d'ordine	1476010000
Tipo	H0,5/16 OR BD GSP
GTIN (EAN)	4050118282832
CPZ	5000 Pieza
Imballaggio	Bobina

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E354986

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.12 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali su bobina, colore arancione	Versione	Standard
----------------------	---------------------------------------	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	1 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm
Diametro del collare (D2)	2.6 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm
L1 in mm	16.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 20
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Lunghezza di spellatura	12 mm
Sezione di collegamento cavo	0.5 mm ²	Colore	Weidmueller

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

