


H0,75/16 W BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, bianco |
| N. d'ordine | 1476030000 |
| Tipo | H0,75/16 W BD GSP |
| GTIN (EAN) | 4050118282955 |
| CPZ | 5000 Pieza |
| Imballaggio | Bobina |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR) | E354986 |

Dimensioni e pesi

| | |
|------------|--------|
| Peso netto | 0.13 g |
|------------|--------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati tecnici

| | | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|----------|
| Descrizione articolo | Terminali su bobina, colore bianco | Versione | Standard |
|----------------------|------------------------------------|----------|----------|

Terminali

| | | | |
|--|----------------------|---|-------------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 1.2 mm | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 10 mm |
| Diametro del collare (D2) | 2.8 mm | Spessore del collare isolante (S2) | 0.25 mm |
| L1 in mm | 16.00 mm | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 18 |
| Spessore della bussola in metallo (S1) | 0.15 mm | Lunghezza di spellatura | 12 mm |
| Sezione di collegamento cavo | 0.75 mm ² | Colore | Weidmueller |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Disegno

