


**Simile alla figura**

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- terminali su striscia (50 pezzi)
- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">1476250000</a>
Tipo	H1,0/14 GE SP
GTIN (EAN)	4050118283082
CPZ	100 Pieza

**Dati tecnici**

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N° certificato (UR)	E354986

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	0.02 g
------------	--------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore giallo	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

**Terminali**

Diametro della superficie di contatto (D1)	1.4 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Diametro del collare (D2)	3 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm
L1 in mm	14.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 17
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	1 mm <sup>2</sup>	Colore	Weidmueller

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegno**

